

PHILIPS

Reflektor, 30 W,
R39, E14

LED

2700 K

150 lm

15 000 timer



8718699773755



Varig LED- effektbelysning med en fokusert lysstråle

Denne retningsbestemte LED-lampen sørger for en fokusert varmhvit lysstråle. Den passer perfekt som erstatning for tradisjonelle reflektorlamper

Belysning av høy kvalitet

- Det samme varmhvite lyset som fra glødepærer

Høydepunkter

Det samme varmhvite lyset som fra glødepærer



Denne lyskilden har en fargetemperatur på 2700 K og gir deg en varm, rolig atmosfære som er perfekt for avslapping. Lyskilden med 2700 K er perfekt for belysningsdesign i hjemmet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt reflektor
- Sokkel: E14
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 150 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 83

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Informasjon

- EAN: 8718699773755
- EL nr: 871869977375500
- Produkttittel: LED CLA 30W R39 E14 WW 36D RF ND SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 30
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 1,8
- Energiforbruk kWh/1000 t: 2

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 65 mm
- Total lengde: 65 mm
- Total bredde: 39 mm

Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 250 cd

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 397586

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699773755
- Nettovekt: 0,03 kg
- Bruttovekt: 0,05 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 4,6 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.262

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com