

PHILIPS

Spot, 35 W, MR16,
GU5.3

LED

2200–2700 K

345 lm

25 000 timer

Dimming



8718699773991



Det rette lyset setter stemningen

Philips LED WarmGlow-lamper gir en ny opplevelse for dimbare lysdioder, ved å gjøre det mulig å dimme lysnivået til de varme tonene til tradisjonelle lamper. Du kan endre atmosfæren fra funksjonell belysning til en innbydende og koselig atmosfære.

Belysning av høy kvalitet

- Det samme varmhvite lyset som fra glødepærer

Høydepunkter

Varmhvitt lys som fra glødepærer

Denne lyskilden har en fargetemperatur på 2700 K og gir deg

en varm, rolig atmosfære som er perfekt for avslapping. Perfekt for belysningsdesign i hjemmet

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt spot
- Sokkel: GU5.3
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2200-2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 345 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 822-827 | tunable warm white
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 69

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Varm glød

Informasjon

- EAN: 8718699773991
- EL nr: 871869977399100
- Produkttittel: LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 12V AC electronic V
- Wattstyrke tilsvarende: 35
- Energieffektivitetsmerke (EEL): G
- Effektforbruk: 5
- Energiforbruk kWh/1000 t: 5

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 45 mm
- Total lengde: 44,5 mm
- Total bredde: 51 mm

Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 600 cd

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 391900

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699773991
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,07 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.252

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com