

# PHILIPS

Spot, 20 W, MR11,  
GU4

LED

2700 K

184 lm

25 000 timer



8718699774059



## Opplev varmhvitt LED-lys

Philips LED-lyspærer gir vakkert og varmhvitt lys, svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med en ren og elegant design er denne lyskilden den perfekte erstatningen for matte, tradisjonelle lyskilder.

### Velg en bærekraftig løsning

- Lang levetid – varer i opptil 15 år

### Skap det rette lyset i hjemmet

- Perfekt for effektbelysning

### LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

# Høydepunkter

Gjennomsnittlig nominell levetid på 15 000 timer



Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du masset med å skifte lyspærer ofte, og du kan nyte en perfekt belysningsløsning i mer enn 15 år.

Perfekt for effektbelysning



Denne LED-spotten gir moderne belysning med en velkjent vidvinklet lysmengde (36 grader) og passer til både effektbelysning og allmennbelysning. Den kan brukes i innfelte bokser og lysarmaturer på strømskinner og er perfekt for bruk på kjøkken, til kjøkkenøybelysning, i stuer og spisestuer.

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan belaste øynene. Er den for lys får du gjenskin. Er den for myk får du flimring. Nå kan du skånsomt lyse opp rommet med LED-lamper formet for å være behagelige for øynene og skape den perfekte stemningen i hjemmet.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt spot
- Sokkel: GU4
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 25 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integret LED: Ja

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 184 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.4
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 80

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

## Informasjon

- EAN: 8718699774059
- EL nr: 871869977405900
- Produkttittel: LEDClassic 20W MR11 GU4 WW ND SRT6

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spenning: 12V AC electronic V
- Wattstyrke tilsvarende: 20
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 2,3
- Energiforbruk kWh/1000 t: 3

#### Produktets mål og vekt

- Total høyde: 40 mm
- Total lengde: 39,5 mm
- Total bredde: 36 mm

#### Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 400 cd

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er::  
391909

#### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

#### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699774059
- Nettovekt: 0,02 kg
- Bruttovekt: 0,03 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 3,6 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-21  
Versjon: 0.415

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)