

# PHILIPS

Spot, 80 W, PAR16,  
GU10

LED

2200–2700 K

575 lm

25 000 timer

Dimming



8718699774097



## Det rette lyset setter stemningen

Philips LED WarmGlow-lamper gir en ny opplevelse for dimbare lysdioder, ved å gjøre det mulig å dimme lysnivået til de varme tonene til tradisjonelle lamper. Du kan endre atmosfæren fra funksjonell belysning til en innbydende og koselig atmosfære.

### Belysning av høy kvalitet

- Det samme varmhvite lyset som fra glødepærer

### Mer enn belysning

- Kan dimmes

# Høydepunkter

## Varmhvitt lys som fra glødepærer

Denne lyskilden har en fargetemperatur på 2700 K og gir deg en varm, rolig atmosfære som er perfekt for avslapping. Perfekt for belyningsdesign i hjemmet

## Kan dimmes

Denne lyskilden med jevn dimming ned til 10 % av full lysstyrke kan brukes med de fleste dimmere for å skape ønsket atmosfære. Sjekk kompatibilitetstabellen for dimming for

å være sikker på at dimmeren din kan brukes med denne lyskilden.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt reflektor
- Sokkel: GU10
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæremateriale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 25 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2200-2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 575 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 92

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Varm glød

## Informasjon

- EAN: 8718699774097
- EL nr: 871869977409700
- Produkttittel: LED CLA 80W GU10 CRI90 WW 36D WGD SRT4

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.88
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 80
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 6,2
- Energiforbruk kWh/1000 t: 7

## Produktets mål og vekt

- Total høyde: 56 mm
- Total lengde: 56 mm
- Total bredde: 50 mm

## Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 950 cd

## Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 387456

## Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

#### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699774097
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,07 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-29  
Versjon: 0.261

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)