

PHILIPS

Spot (kan dimmes)

LED

17,5 W–150 W


R7S

Kjølig hvit

Dimming



8718699775896



Lineær LED som kan dimmes, med en stråle på 300 grader

Denne nyskapende og langt mer energieffektive lineære LED-lyskilden passer perfekt som erstatning for R7S-halogenpærer.

Belysning av høy kvalitet

- Kjølig hvitt lys

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som halogenspot
- Lignende form og størrelse som halogenrør

Høydepunkter

Kjølig hvitt lys



Denne lyspæren har en fargetemperatur på 4000 K noe som gir deg en ekstra rolig og koselig atmosfære.

Erstatter halogenreflektor



Med sin(e) vakkert formede design og velkjente størrelse, er dette en LED-kapsel som gir moderne belysning. Dette er den perfekte bærekraftig erstatningen for tradisjonelle halogenspotter.

Erstatter halogenrør



Dette er et moderne LED-rør med flotte og velkjente former. Det er den perfekte erstatningen for tradisjonelle halogenrør.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt reflektor
- Sokkel: R7s
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæremateriale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Opprinnelig lysytelse: 2460 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 840 | CCT of 4000K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 140

Diverse

- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

Informasjon

- EAN: 8718699775896
- EL nr: 871869977589601
- Produkttittel: LED 150W R7S 118mm CW D 1PF SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 150 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): D
- Effektforkbruk: 17,5 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 18

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 118 mm
- Total lengde: 118 mm
- Total bredde: 42 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummeret er:: 397598

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699775896
- Nettovekt: 0,14 kg
- Bruttovekt: 0,17 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-02-21
Versjon: 0.268

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com