

PHILIPS

Spot, 35 W, MR11,
GU10

LED

2700 K

240 lm

25 000 timer



8718699775919



Varmhvitt lys, med utmerket lyskvalitet

Philips LED-spotlys passer dine grunnleggende belsningsbehov perfekt: De gir deg varmt halogenlignende lys og leverer ytelsen du forventer av LED-teknologien.

Belysning av høy kvalitet

- Det samme varmhvite lyset som fra glødepærer

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en reflektorhalogenpære

LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Høydepunkter

Det samme varmhvite lyset som fra glødepærer



Denne lyskilden har en fargetemperatur på 2700 K og gir deg en varm, rolig atmosfære som er perfekt for avslapping. Lyskilden med 2700 K er perfekt for belysningsdesign i hjemmet.

Erstatter halogenspotter



Dette er en moderne LED-reflektor med flotte og velkjente former. Den er den perfekte erstatningen for tradisjonelle reflektorhalogenpærer.

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan belaste øynene. Er den for lys får du gjenskinn. Er den for myk får du flimring. Nå kan du skånsomt lyse opp rommet med LED-lamper formet for å være behagelige for øynene og skape den perfekte stemningen i hjemmet.

Spesifikasjoner

General

- Egnet til effektbelysning: Ja

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt spot
- Sokkel: GU10
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +40 °C
- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

Garanti

- Garantiperiode: 2 år

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 240 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700
- Lysytelse: 240 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 68

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Andre egenskaper

- I samsvar med EU RoHS: Ja

Informasjon

- EAN: 8718699775919
- EL nr: 871869977591900
- Produkttittel: MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 35
- Energieffektivitetsmerke (EEL): G
- Effektforbruk: 3,5
- Energiforbruk kWh/1000 t: 4

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 50 mm
- Total lengde: 50 mm
- Total bredde: 36 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 25 000
- Nominell maksimal intensitet: 450 cd

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 36 mm
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 391893
- Referanse for fluksmåling: Narrow Cone
- Kan dimmes: Nei
- Flimerverdi (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkelbase: GU10
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: No

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699775919
- Nettovekt: 0,03 kg
- Bruttovekt: 0,04 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 3,6 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-03-21
Versjon: 0.185

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com