

# PHILIPS

Spot (kan dimmes)

LED

7 W–50 W

GU5.3

Varmhvit

Dimming



8718699775957



## Lys som viser hjemmets egentlige farger.

Fyll rommet med naturlig lys, og se hjemmets naturlige farger med Philips CRI90 LED. Belysning med en fargegjengivelse (CRI) som nærmer seg 100, kan sammenlignes med naturlig lys, og dette gjør at du kan se hjemmets innredning slik du alltid har ønsket. Ikke ta til takke med belysning som fordreier fargene – se hjemmets egentlige farger med Philips CRI90.

### Belysning av høy kvalitet

- Kjølig lys som gir mer energi

### Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som halogenspot
- Lignende form og størrelse som halogenrør

# Høydepunkter

## 3500 K [LED]



Denne lyskilden har en fargetemperatur på 3500 K og gir deg et kjølig og energigivende lys som er perfekt for å skape en innbydende stemning når du skal ha besøk av venner eller slappe av med en bok.

## Erstatter halogenreflektor



Med sin(e) vakkert formede design og velkjente størrelse, er dette en LED-kapsel som gir moderne belysning. Dette er den perfekte bærekraftig erstatningen for tradisjonelle halogenspotter.

## Erstatter halogenrør



Dette er et moderne LED-rør med flotte og velkjente former. Det er den perfekte erstatningen for tradisjonelle halogenrør.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt spot
- Sokkel: GU5.3
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæreoverflate: Matt
- Lyspæremateriale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 60 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 621 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.1
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 88

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

## Informasjon

- EAN: 8718699775957
- EL nr: 871869977595701
- Produkttittel: LED 50W MR16 WW 60D D RF 1PF SRT4

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 12V AC electronic V
- Wattstyrke tilsvarende: 50 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 7 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 7

#### Produktets mål og vekt

- Total høyde: 45 mm
- Total lengde: 45 mm
- Total bredde: 50,5 mm

#### Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 700 cd

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699775957
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,08 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: –
- EPREL-registreringsnummeret er::  
391899



Utgivelsesdato:  
2026-02-21  
Versjon: 0.233

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)