

# PHILIPS

Canopus-taklampe,  
17 W

Taklamper

2700 K

White

Vanntett



871869977272



## Komfortabelt LED-lys som er skånsomt for øynene

Philips LED-belysningen gir lys som er designet for å være skånsomt for øynene.

### Enkel å oppleve

- Enkel installering

### Sikkerhet

- Fuktsikker

### Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene
- Enkel å rense

### Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

# Høydepunkter

## Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

## Fuksikker

Ettersom produktet er fuksikkert, kan du trygt bruke det på badet, kjøkkenet, altanen eller andre steder hvor fukt kan være et problem.

## Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og

farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

## Enkel å rense

Glatte og rengjøringsvennlige materialer sørger for at hjemmet ditt alltid stilles i et best mulig lys.

## Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

## Diverse

- Spesielt designet for: Baderom, Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor, Garasje
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 142 mA
- Effektivitet: 88 lm/W

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,45 kg
- Høyde: 6,8 cm
- Lengde: 32 cm
- Bredde: 32 cm

## Service

- Garanti: Fem år

## Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Diameter: 320 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1500
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Ja
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

8718699777272

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8718699777272
- Nettovekt: 0,46 kg
- Bruttovekt: 0,72 kg
- Høyde: 7 cm
- Lengde: 35,2 cm
- Bredde: 35,2 cm



Utgivelsesdato: 2024-11-21  
Versjon: 0.241

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)