

PHILIPS

Spot 100 W R7S

LED

3000 K

1600 lm

15 000 timer

Dimming



8718699780371



Lineær LED som kan dimmes, med en stråle på 300 grader

Denne nyskapende lineære LED-pæren passer perfekt som erstatter av R7S-halogenpærer, og er langt mer energieffektiv.

Belysning av høy kvalitet

- Kjølig lys som gir mer energi

Høydepunkter

3500 K [LED]



Denne lyskilden har en fargetemperatur på 3500 K og gir deg et kjølig og energigivende lys som er perfekt for å skape en innbydende stemning når du skal ha besøk av venner eller slappe av med en bok.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt reflektor
- Sokkel: R7s
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæremateriale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000 K
- Opprinnelig lysytelse: 1600 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.4
- Fargekode: 830 | CCT of 3000K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 114

Diverse

- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

Informasjon

- EAN: 8718699780371
- EL nr: 871869978037100
- Produkttittel: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.8
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 100
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Effektforkbruk: 14
- Energiforbruk kWh/1000 t: 14

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 118 mm
- Total lengde: 118 mm
- Total bredde: 29 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er: 397578

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699780371
- Nettovekt: 0,09 kg
- Bruttovekt: 0,11 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.521

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com