

# PHILIPS

## Spot 100 W R7S

LED

4000 K


1800 lm

15 000 timer

Dimming



8718699780395



## Lineær LED som kan dimmes, med en stråle på 300 grader

Denne nyskapende og langt mer energieffektive lineære LED-lyskilden passer perfekt som erstatning for R7S-halogenpærer.

### Belysning av høy kvalitet

- Kjølig hvitt lys

### Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som halogenspot
- Lignende form og størrelse som halogenrør

# Høydepunkter

## Kjølig hvitt lys



Denne lyspæren har en fargetemperatur på 4000 K noe som gir deg en ekstra rolig og koselig atmosfære.

## Erstatter halogenreflektor



Med sin(e) vakkert formede design og velkjente størrelse, er dette en LED-kapsel som gir moderne belysning. Dette er den perfekte bærekraftig erstatningen for tradisjonelle halogenspotter.

## Erstatter halogenrør



Dette er et moderne LED-rør med flotte og velkjente former. Det er den perfekte erstatningen for tradisjonelle halogenrør.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt reflektor
- Sokkel: R7s
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæremateriale: Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Opprinnelig lysytelse: 1800 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 840 | CCT of 4000K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 128

## Diverse

- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

## Informasjon

- EAN: 8718699780395
- EL nr: 871869978039501
- Produkttittel: LED 100W R7S 118mm CW D 1PF SRT4

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.8
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 100
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Effektforbruk: 14
- Energiforbruk kWh/1000 t: 14

## Produktets mål og vekt

- Total høyde: 118 mm
- Total lengde: 118 mm
- Total bredde: 29 mm

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 397579

#### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

#### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699780395
- Nettovekt: 0,14 kg
- Bruttovekt: 0,17 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-15  
Versjon: 0.317

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)