

# PHILIPS

Glødepære, speilkrone,  
50 W, G125, E27

LED

2700 K

650 lm

15 000 timer

Dimming



8718699782498



## En enestående lyskilde

LED-lyspærer fra Philips gir deg et vakkert, varmhvitt lys, svært lang levetid og umiddelbare energibesparelser. Med et rent og elegant design er denne lyskilden den perfekte erstatningen for matte, tradisjonelle lyskilder.

### Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

### Skap det rette lyset i hjemmet

- Passer perfekt for dekorative armaturer

### Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- LED i klassisk glass

# Høydepunkter

## Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

## Passer perfekt for dekorative armaturer

Moderne belysning i Philips LED-pærer til bruk i dekorative armaturer som takvifter og pyntestriper.

## Design i matt glass

Utseendet du elsker, ytelsen du forventer. Design i matt glass som gjensker det myke, glødende lyset til tradisjonelle lyspærer – perfekt for ethvert rom i hjemmet.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt globepære
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Speilkrone
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæremateriale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 650 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700 K
- Lysytelse: 650 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 90,00 lm/W

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Dekorativ

## Andre egenskaper

- CE-merke: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja

## Informasjon

- EAN: 8718699782498
- EL nr: 871869978249800
- Produkttittel: LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

## Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.7

**Strømforbruk**

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 50 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 7,2 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 8

**Produktets mål og vekt**

- Total høyde: 180 mm
- Total lengde: 180 mm
- Total bredde: 125 mm

**Nominelle verdier**

- Nominell levetid: 15 000

**Tekniske spesifikasjoner**

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 125 mm
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1825217
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Kan dimmes: Kun med bestemte dimmere
- Flimmerverdi (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkelbase: E27
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: No

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8718699782498
- Nettovekt: 0,1 kg
- Bruttovekt: 0,2 kg
- Høyde: 22,6 cm
- Lengde: 13 cm
- Bredde: 13 cm



Utgivelsesdato: 2025-12-13  
Versjon: 0.446

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)