

PHILIPS

Pære, 60 W A19 E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 timer



8718699782696



Fra morgen til kveld

Philips LED Dusk to Dawn-pære er utformet for å spare enda mer energi enn vanlig LED-belysning ved å slå seg av og på i takt med dagslysnivået – slik at den gir stabilt lys om natten og slår seg av når dagen gryr.

Mer enn belysning

- Innebygd automatisk på/av-lyssensor

LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Høydepunkter

Dag og natt-sensor



Med sin innebygde automatiske lyssensor slås denne pæren på

automatisk etter skumring og av etter daggry.

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan belaste øynene. Er den for lys får du gjenskinn. Er den for myk får du flimring. Nå kan du skånsomt lyse opp rommet med LED-lamper formet for å være behagelige for øynene og skape den perfekte stemningen i hjemmet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 °C til 45 °C
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

Garanti

- Garantiperiode: 2 år

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 806 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700
- Lysytelse: 806 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 107,00

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Andre egenskaper

- I samsvar med EU RoHS: Ja

Informasjon

- EAN: 8718699782696
- EL nr: 871869978269600
- Produkttittel: LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.7

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 230 V
- Wattstyrke tilsvarende: 60
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 7,5
- Energiforbruk kWh/1000 t: 8

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 114 mm
- Total lengde: 114 mm
- Total bredde: 62 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50
- Diameter: 62 mm
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 391894
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Kan dimmes: Nei
- Flimmerverdi (PstLM): 1
- Line Frequency: 50
- Sokkelbase: E27

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699782696
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,1 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 6,5 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-10
Versjon: 0.269

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com