

# PHILIPS

Mignon og Lustre

LED

2,1 W–25 W

E14

Varmhvit



8718699783334



## Opplev varmhvitt LED-belysning

Philips LED-lyspærer gir et vakkert, varmhvitt lys, svært lang levetid og umiddelbare energibesparelser. Med et rent og elegant design er denne lyskilden den perfekte erstatningen for matte, tradisjonelle lyskilder.

### Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

### Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en standard glødepære

### Velg en bærekraftig løsning

- Lang levetid – varer i opptil 15 år

# Høydepunkter

**Spesielt utviklet for å være behagelig å se på**



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

**Erstatter standard glødepære**



Med den vakre formen og de kjente dimensjonene er dette moderne belysning med energisparende standard-LED-lyskilde. Den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard glødepærer.

**Gjennomsnittlig nominell levetid på 15 000 timer**



Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du maset med å skifte lyspærer ofte, og du kan nyte en perfekt belysningsløsning i mer enn 15 år.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke-retningsbestemt kronepære
- Sokkel: E14
- Type glass: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæreoverflate: Matt
- Lyspæremateriale: Glass

## Lyskildens mål

- Høyde: 8,5 cm
- Bredde: 2,5 cm

## Design og utseende

- Materiale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +45 °C
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 250 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700 K
- Lysytelse: 250 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 119 lm/W

**Andre egenskaper**

- Effektivitet: 119 lm/W
- I samsvar med EU RoHS: Ja

**Informasjon**

- EAN: 8718699783334
- EL nr: 871869978333402
- Produkttittel: LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

**Effekt**

- Effektfaktor (brøk): 0.41

**Strømforbruk**

- Effektfaktor: 0.41
- Spenning: 230 V
- Wattstyrke tilsvarende: 25 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Effektforbruk: 2,1 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 3

**Produktets mål og vekt**

- Lengde: 8,5 cm

**Tekniske spesifikasjoner**

- Frekvens: 50-60 Hz
- Diameter: 25 mm
- EPREL-registreringsnummeret er:: 374879
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Flimmerverdi (PstLM): 1
- Kan dimmes: Nei
- Sokkelbase: E14

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8718699783334
- Nettovekt: 0,01 kg
- Bruttovekt: 0,03 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 4,6 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:  
2025-06-19  
Versjon: 0.250

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)