



Lyskilde, 100 W A67 E27



Farge, farge, farge, og mer farge! Ikke la en standard A67-form lure deg: ingenting er standard med lyset som strømmer ut denne LED-belysningen. Velg mellom millioner av farger til hva enn du har på gang – enten det er en hektisk fest, en elegant middag eller å slappe av på sofaen med en god film – eller lag tidsplaner for automatisk overgang til den perfekte atmosfæren etter behov og humør endring. Alt Wi-Fi kan kontrolleres med WiZ-appen, WiZ-fjernkontrollen eller til og med stemmen din. Ikke la en standard GU10-form lure deg: ingenting er standard med lyset som strømmer ut av spottene. Velg mellom millioner av farger, eller lag tidsplaner for automatiske overganger til den perfekte atmosfæren når behovene og humøret endres. Alt kan styres over Wi-Fi med WiZ-appen, WiZ-fjernkontrollen – eller til og med stemmen din.

HØYDEPUNKTER

- Smartpære i fullfarge
- Opptil 1521 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen




Det er enkelt å sette opp smart belyningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WIZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Ekklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WIZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WIZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WIZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er SpaceSense. Det er WIZ.




Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WIZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutine dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WIZ-appen eller stemmen.



Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: A67
Sokkel: E27
Type glass: Matt
Kan dimmes: Ja

LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,108 kg

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Fargetemperatur: 2200-6500 K
Lysfargekategori: Fullfarge
Opprinnelig lysytelse: 1521 lm
Starttid: < 0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 117

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 110 mA

INFORMASJON

EAN: 8718699786199
EL nr: 871869978619901
Produktittel: Wi-Fi BLE 100W A67 E27
922-65 RGB 1PF/6

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.55
Spenning: 220-240 V
Wattstyrke tilsvarende: 100 W
Energieffektivitetsmerke (EEL): E
Effektforbruk: 13 W
Energiforbruk kWh/1000 t: 13

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 142 mm
Total lengde: 142 mm
Total bredde: 77 mm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000
Nominell lysstrøm: 1521 lm
Nominell effekt: 13 W

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60
Lyskildeteknologi: LED
EPREL-registreringsnummeret er:: 1901113
Referanse for fluksmåling: Sphere

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8718699786199
Nettovekt: 0,08 kg
Bruttovekt: 0,12 kg
Høyde: 18,5 cm
Lengde: 8,5 cm
Bredde: 8,5 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.