



Rund, 75 W G95 E27



Gjør deg kjent med disse smarte, runde LED-lyskildene. De har flust av bruksområder rundt om i huset – sminkespeil, baderomsbelysning, pendellamper, lysekroner og mer. Velg mellom hundrevis av nyanser av hvitt lys fra koselig til kjølig, eller planlegg for å automatisk justere til dine stadig skiftende behov og humør. All Wi-Fi kan kontrolleres med WiZ-appen, WiZ-fjernkontrollen eller stemmen din.

HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartpære
- Opptil 1055 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen




Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Ekklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WiZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WiZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er SpaceSense. Det er WiZ.




Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutineene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



Lag din perfekte utendørs lysscene

Bland forskjellige farger og hvite lysmoduser for å skape den perfekte lysatmosfæren for dine perfekte hageøyeblikk. Lagre scenen din og slå på den når du vil med stemmestyring, appen, eller med smart tilbehør.



Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.

SPESIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: G95
Sokkel: E27
Type glass: Matt
Kan dimmes: Ja

LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,13 kg

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/ dag): 25 år
Faktor for lumenvedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 25 000

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Fargetemperatur: 2700-6500 K
Lysfargekategori: Justerbar hvit
Opprinnelig lysytelse: 1055 lm
Starttid: < 0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 95 mA

INFORMASJON

EAN: 8718699786335
EL nr: 871869978633501
Produktittel: Wi-Fi BLE 75W G95 E27
927-65 TW 1PF/6

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.51
Spenning: 220-240 V
Wattstyrke tilsvarende: 75 W
Energieffektivitetsmerke (EEL): F
Effektforbruk: 11 W
Energiforbruk kWh/1000 t: 11

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 139 mm
Total lengde: 139 mm
Total bredde: 95 mm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 25 000
Nominell lysstrøm: 1055 lm
Nominell effekt: 11 W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummeret er:: 584557
Referanse for fluksmåling: Sphere

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: Wireless G
Definert støtteperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. antall tilbehør: 9999
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home IFTTT Klikaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8718699786335
Nettovekt: 0,13 kg
Bruttovekt: 0,21 kg
Høyde: 18,5 cm
Lengde: 10,5 cm
Bredde: 10,5 cm