



Gul glødepære, 25 W G200 E27



Vi utfordrer deg til å finne en lyspære mer elegant enn denne. Disse store, runde LED-lyskildene i ravfargebelagt glass gir dekorative armaturer et generøst, klassisk utseende, og er perfekt for tilfeller der du trenger et snev av noe elegant. Velg mellom hundrevis av nyanser av hvitt lys, fra koselig til kjølig, eller planlegg automatiske justeringer som sammenfaller med stadig skiftende behov og humør. Alt kan styres via Wi-Fi med WiZ-appen, WiZ-fjernkontrollen eller stemmen din.

HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartpære
- Opptil 390 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen




Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WiZ-appen eller stemmen.



Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



Dim de smarte lysene dine selv uten lysdimmer

Juster lysene dine enkelt til ønsket lysstyrkenivå med smarttelefonen, WiZ-kontrolltilbehøret eller bare stemmen din. Du behøver ikke å montere en dyr lysdimmer!



Kontroller den smarte belysningen slik du selv ønsker

Med WiZ kan du kontrollere den smarte belysningen på flere måter. Juster lysene med smarttelefonen, stemmen, WiZ-fjernbetjeningen eller ved å bruke den eksisterende veggbryteren for å veksle mellom to favorittmodusene. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri-snarveier.

SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: G200
Sokkel: E27
Type glass: Ravfarget
Kan dimmes: Ja

LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,35 kg

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 20 000
Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Fargetemperatur: 2000-5000 K
Lysfargekategori: Justerbar hvit
Opprinnelig lysytelse: 390 lm
Starttid: < 0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 65

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 39 mA

INFORMASJON

EAN: 8718699786830
EL nr: 871869978683002
Produktittel: Wi-Fi BLE 25W G200
E27 920-50 Amb 1CT/2

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5
Spenning: 220-240 V
Wattstyrke tilsvarende: 25 W
Energieffektivitetsmerke (EEL): G
Effektforbruk: 6 W
Energiforbruk kWh/1000 t: 6

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 289 mm
Total lengde: 289 mm
Total bredde: 200 mm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000
Nominell lysstrøm: 390 lm
Nominell effekt: 6 W

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60
Lyskildeteknologi: LED
EPREL-registreringsnummeret er:: 1901136
Referanse for fluksmåling: Sphere

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8718699786830
Nettovekt: 0,35 kg
Bruttovekt: 0,7 kg
Høyde: 32 cm
Lengde: 22,5 cm
Bredde: 22,5 cm