

# WIZ



## Filament Globepære Gul, 25 W G200 E27



Gjør inntrykk i ethvert rom med den gule gløden fra en overdimensjonert, globeformet smart WiZ glødepære som gir varmt eller kjølig hvitt lys. Bruk med WiZ-appen eller stemmen din for å dempe og lyse opp, eller bruk forhåndsinnstilte lysmodi på Wi-Fi-oppsett.

## HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartpære
- Opptil 390 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen




## Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



## Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



## Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WiZ-appen eller stemmen.



## Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



## Dim de smarte lysene dine selv uten lysdimmer

Juster lysene dine enkelt til ønsket lysstyrkenivå med smarttelefonen, WiZ-kontrolltilbehøret eller bare stemmen din. Du behøver ikke å montere en dyr lysdimmer!



## Kontroller den smarte belysningen slik du selv ønsker

Med WiZ kan du kontrollere den smarte belysningen på flere måter. Juster lysene med smarttelefonen, stemmen, WiZ-fjernbetjeningen eller ved å bruke den eksisterende veggbryteren for å veksle mellom to favorittmodus. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri-snarveier.

## SPEKIFIKASJONER

### LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs  
Form: G200  
Sokkel: E27  
Type glass: Ravfarget  
Kan dimmes: Ja

### LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,35 kg

### HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år  
Faktor for lumenedlikehold: 70%  
Antall brytersykluser: 20 000  
Nominell levetid: 15 000

### EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja  
Solenergi: Nei  
Dimbart lys med en varm glød: Nei

### LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM  
Fargegjengivelsesindeks (CRI):  $\geq 90$   
Fargetemperatur: 2000-5000 K  
Lysfargekategori: Justerbar hvit  
Opprinnelig lysytelse: 390 lm  
Starttid:  $< 0.5$  s  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme  
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 65

### ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 39 mA

### INFORMASJON

EAN: 8718699786830  
EL nr: 871869978683001  
Produktittel: Wi-Fi BLE 25W G200  
E27 920-50 Amb 1CT/2

### STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5  
Spenning: 220-240 V  
Wattstyrke tilsvarende: 25 W  
Energieffektivitetsmerke (EEL): G  
Effektforbruk: 6 W  
Energiforbruk kWh/1000 t: 6

### PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 289 mm  
Total lengde: 289 mm  
Total bredde: 200 mm

### NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000  
Nominell lysstrøm: 390 lm  
Nominell effekt: 6 W

### SERVICE

Garanti: To år

### TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60  
Lyskildeteknologi: LED  
EPREL-registreringsnummeret er:: 1901136  
Referanse for fluksmåling: Sphere

### LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

### HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kompatible operativsystemer: iOS  
Android  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)  
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier  
Matter-funksjonalitet:  
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

### EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8718699786830  
Nettovekt: 0,35 kg  
Bruttovekt: 0,7 kg  
Høyde: 32 cm  
Lengde: 22,5 cm  
Bredde: 22,5 cm