



## Mignon, 40 W C37 E14



Stearinlys er herlige, men de kan bare gjøre én ting – å gi deg levende lys. Disse stearinlysformede LED-lyskildene i full farge kan i motsetning gjøre 16,7 millioner ting. Velg den perfekte fargen for det du har på gang – enten det er en fest, en elegant middag eller å slappe av på sofaen med en god film. Du kan også lage tidsplaner for å automatisk gå over til den perfekte atmosfæren etter hvert som behovene og humøret endres. Alt kan styres via Wi-Fi med WiZ-appen, WiZ-fjernkontrollen eller stemmen din.

## HØYDEPUNKTER

- Smartpære i fullfarge
- Opptil 470 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen




## Det er enkelt å sette opp smart belyningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WIZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



## Ekklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WIZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WIZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WIZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er SpaceSense. Det er WIZ.




## Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WIZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



## Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutineene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



## Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WIZ-appen eller stemmen.



## Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.

## SPEKIFIKASJONER

### LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs  
Form: C37  
Sokkel: E14  
Type glass: Matt  
Kan dimmes: Ja

### LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,045 kg

### HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år  
Faktor for lumenedlikehold: 70%  
Antall brytersykluser: 50 000  
Nominell levetid: 15 000

### EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja  
Solenergi: Nei  
Dimbart lys med en varm glød: Nei

### LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM  
Fargegjengivelsesindeks (CRI):  $\geq 90$   
Fargetemperatur: 2200-6500 K  
Lysfargekategori: Fullfarge  
Opprinnelig lysytelse: 470 lm  
Starttid:  $< 0.5$  s  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme  
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

### ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 40 mA

### INFORMASJON

EAN: 8718699787097  
EL nr: 871869978709701  
Produktittel: Wi-Fi BLE 40W C37 E14  
922-65 RGB 1PF/6

### STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.51  
Spenning: 220-240 V  
Wattstyrke tilsvarende: 40 W  
Energieffektivitetsmerke (EEL): F  
Effektforbruk: 4,9 W  
Energiforbruk kWh/1000 t: 5

### PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 116 mm  
Total lengde: 116 mm  
Total bredde: 39 mm

### NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000  
Nominell lysstrøm: 470 lm  
Nominell effekt: 4.9 W

### TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60  
Lyskildeteknologi: LED  
EPREL-registreringsnummeret er:: 1877836  
Referanse for fluksmåling: Sphere

### LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

### HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kompatible operativsystemer: iOS  
Android  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)  
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier  
Matter-funksjonalitet:  
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

### EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8718699787097  
Nettovekt: 0,05 kg  
Bruttovekt: 0,09 kg  
Høyde: 16 cm  
Lengde: 7 cm  
Bredde: 7 cm