



## Spot 50 W PAR16 GU10



Sett søkelyset på komfort og velvære! Disse smarte spottene har riktignok en standard GU10-form, men de gir deg noe som er alt annet enn standard: justerbart, hvitt lys for alle typer behov og stemninger. Planlegg kjølig lys når du trenger å fokusere, eller koselig lys når du vil slappe av – eller hva enn som skal til for å gjøre hjemmet til et godt sted å bo i. Alt kan styres via Wi-Fi med WiZ-appen, WiZ-fjernkontrollen eller stemmen din.

## HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartpære
- Opptil 345 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen




## Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



## Ekklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WiZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WiZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er SpaceSense. Det er WiZ.




## Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



## Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutineene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



## Lag din perfekte utendørs lysscene

Bland forskjellige farger og hvite lysmoduser for å skape den perfekte lysatmosfæren for dine perfekte hageøyeblikk. Lagre scenen din og slå på den når du vil med stemmestyring, appen, eller med smart tilbehør.



## Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.

# SPESIFIKASJONER

## LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs  
Form: PAR16  
Sokkel: GU10  
Type glass: Matt  
Kan dimmes: Ja

## LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,05 kg

## HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år  
Faktor for lumenvedlikehold: 70%  
Antall brytersykluser: 50 000  
Nominell levetid: 15 000

## LYSEGENSKAPER

Lysvinkel: 36 grad(er)  
Fargekonsistens: 6 SDCM  
Fargegjengivelsesindeks (CRI):  $\geq 90$   
Fargetemperatur: 2700-6500 K  
Lysfargekategori: Justerbar hvit  
Opprinnelig lysytelse: 345 lm  
Starttid:  $< 0.5$  s  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme  
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 73

## ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 40 mA

## INFORMASJON

EAN: 8718699787110  
EL nr: 871869978711001  
Produktittel: Wi-Fi BLE 50W GU10  
927-65 TW 1PF/6

## STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.51  
Spenning: 220-240 V  
Wattstyrke tilsvarende: 50 W  
Energieffektivitetsmerke (EEL): G  
Effektforbruk: 4,7 W  
Energiforbruk kWh/1000 t: 5

## PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 58 mm  
Total lengde: 58 mm  
Total bredde: 50 mm

## NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000  
Nominell lysstrøm: 345 lm  
Nominell maksimal intensitet: 550 cd  
Nominell effekt: 4.7 W

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Frekvens: 50-60  
EPREL-registreringsnummeret er:: 804321  
Referanse for fluksmåling: Narrow Cone

## HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Definert støtteperiode: Minimum of 60 months after introduction date  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)  
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier

## EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8718699787110  
Nettovekt: 0,05 kg  
Bruttovekt: 0,09 kg  
Høyde: 16 cm  
Lengde: 7 cm  
Bredde: 7 cm