



Gul glødepære, 25 W C35 E14



Bring menneskesentrert belysning inn i livet ditt med denne smarte WiZ LED vintage-lyspæren. Ravfargebelagt, klassisk utseende – Perfekt for dekorative armaturer med E14 mellomstor sokkel. Velg mellom forskjellige nyanser fra varmt til kjølig hvitt for å få den beste stemningen. Du kan lage en tidsplan som skrur lysene av og på i henhold til dine daglige eller ukentlige rutiner, styre det med smarttelefonen eller stemmen din og ha fjerntilgang til lysene dine selv når du ikke er hjemme. WiZ-lys kobler til ditt eksisterende Wi-Fi og det kreves ingen annen maskinvare.

HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartpære
- Opptil 370 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen



Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WiZ-appen eller stemmen.



Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



Dim de smarte lysene dine selv uten lysdimmer

Juster lysene dine enkelt til ønsket lysstyrkenivå med smarttelefonen, WiZ-kontrolltilbehøret eller bare stemmen din. Du behøver ikke å montere en dyr lysdimmer!



Kontroller den smarte belysningen slik du selv ønsker

Med WiZ kan du kontrollere den smarte belysningen på flere måter. Juster lysene med smarttelefonen, stemmen, WiZ-fjernbetjeningen eller ved å bruke den eksisterende veggbryteren for å veksle mellom to favorittmodus. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri-snarveier.

SPESIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: C35
Sokkel: E14
Type glass: Ravfarget
Kan dimmes: Ja

LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,03 kg

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/ dag): 15 år
Faktor for lumenvedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 20 000
Nominell levetid: 15 000

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Fargetemperatur: 2000-5000 K
Lysfargekategori: Justerbar hvit
Opprinnelig lysytelse: 370 lm
Starttid: <0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 75

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 33 mA

INFORMASJON

EAN: 8718699787257
EL nr: 871869978725702
Produktittel: Wi-Fi BLE 25W C35 E14
920-50 Amb 1PF/6

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5
Spenning: 220-240 V
Wattstyrke tilsvarende: 25 W
Energieffektivitetsmerke (EEL): G
Effektforbruk: 4,9 W
Energiforbruk kWh/1000 t: 5

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 113 mm
Total lengde: 113 mm
Total bredde: 35 mm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000
Nominell lysstrøm: 370 lm
Nominell effekt: 4.9 W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummeret er::
1901128
Referanse for fluksmåling: Sphere

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:
Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. antall tilbehør: 9999
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med
tredjepartssystemer: Alexa Google
Home Homey IFTTT Matter Samsung
SmartThings Siri-snarveier

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8718699787257
Nettovekt: 0,03 kg
Bruttovekt: 0,07 kg
Høyde: 16 cm
Lengde: 7 cm
Bredde: 7 cm