



Bevegelsessensor

Den trådløse innendørs WiZ-bevegelsessensoren gjør det superenkelt å automatisere lysene dine – det er bare å gå forbi dem! – og den slår dem av når du forlater huset. Plasser sensoren, som inkluderer batteri, i et inngangsparti eller en gang og angi at den skal slå lysene på eller av til ønsket innstilling til ønsket tid.


HØYDEPUNKTER

- Batteridrevet
- IP20/plast/hvit
- Fungerer med alle tilkoblede WiZ-produkter



Enkel, trådløs installasjon

Batteridrevet, ingen ledning nødvendig. Gjør det til en rask og enkel installasjon med skruer i taket / veggen, eller la den stå på et skrivebord.



Fleksible bevegelsesinnstillinger for din komfort

Still inn lysene til å slå på en foretrukket lysstyrke eller bestemt modus, for eksempel nattlys eller dagslys. Du kan konfigurere en handling for lysene dine, med en spesifisert forsinkelse, og når ingen bevegelse oppdages.



Angi riktig lys til riktig tid

Still inn sensorer til å aktivere dine favorittlysmønstre til forskjellige tider i løpet av døgnet, ved å angi spesifikke rytmer for et rom i WiZ-appen.




Kompatibel med alle «Connected by WiZ»-lys

Dette WiZ-kontrolltilbehøret er designet for å kontrollere alle slags lys i WiZ-økosystemet. Du kan bruke den til å kontrollere alle lys fra hvilket som helst merke så lenge den er «Connected by WiZ».



Slå på lyset ved bevegelse

Still inn lysene til å slå på/av eller endre lysstyrke og farge når de registrerer bevegelse. Denne sensoren kobles direkte til WiZ-lysene dine og fungerer selv når Wi-Fi er nede.



Stort tilkoblingsområde på 15 m / 50 ft

Denne bevegelsessensoren kobles til WiZ-lys plassert innenfor en rekkevidde på opptil 15 meter eller 50 fot i et normalt innendørsmiljø med skillevegger og vegger.



SPEKIFIKASJONER

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt
Materiale: Plast

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Batterier følger med: Nei
Registreringsområde: 0 - 3 m
Kontrollavstand: 15 m

STRØMFORBRUK

Spenning: 3 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,057 kg
Total høyde: 50 mm
Total lengde: 62 mm
Total bredde: 62 mm

SERVICE

Garanti: Ett år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Batteritype: AA (LR6)
IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker
ekstra lav spenning

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:
Yes
Definert støtteperiode: Minimum 60
måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8718699788209
Nettovekt: 0,1 kg
Bruttovekt: 0,11 kg
Høyde: 16 cm
Lengde: 7 cm
Bredde: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.