



Smart Plug

WiZ smart plug gjør alle stikkontakter smarte. Du trenger bare å plugge inn din vanlige lampe eller apparat, så kan du styre dem enten med smarttelefonen eller stemmen. Med tidsplaner kan du skru enheter av og på i henhold til dine daglige rutiner og spare energi. Du kommer aldri å skulle bekymre deg om du lot lysene eller apparatene stå på, fordi du kan se alt på smarttelefonen din.

HØYDEPUNKTER

- Plug and Play
- Kompatibel med Alexa og Google Home
- Styres med app eller stemmen




Øyeblikkelig oppsett for alle smarthusfunksjonene dine

Begynn å bruke alle smarthusfunksjonene dine enkelt ved å koble den nye WiZ-enheten til Wi-Fi-nettverket. Kontroller lysene og enhetene dine selv mens du er borte fra hjemmet, og angi tidsplaner for å slå dem av og på automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!




Gjør hverdagsenheter smarte: lamper, vifter og mer.

Du kan styre vanlige lamper, dekorative lys, vifter, kaffemaskinen din eller annet. Bruk WiZ til å styre enheter som bare trenger strøm for å være på, for oppkobling og for å reagere på appen.



Enkel planlegging og automatisering av smarte lys og enheter

Planlegg at hjemmelysene eller -apparatene dine skal slås på eller av automatisk, og følg dine daglige eller ukentlige rutiner. Automatiser lysene og enhetene dine for å holde deg av når de ikke er nødvendige, for å være trygge og spare energi.



Styr enheter fra hvor som helst med smarttelefonen

Ingen grunn til bekymring hvis en elektrisk enhet ble stående på mens ingen var hjemme. Bare slå den av eller kontroller andre enheter uansett hvor du er, ved hjelp av smarttelefonen.



SPEKIFIKASJONER

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt
Materiale: Plast

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Type plugg: Type F

INTERAKTIVITET

Strøm (A): 10

STRØMFORBRUK

Spenning: 230 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,096 kg
Total høyde: 61 mm
Total lengde: 59 mm
Total bredde: 49 mm

NOMINELLE VERDIER

Nominell effekt: Max 2300 W

SERVICE

Garanti: Ett år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:
Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med
tredjepartssystemer: Alexa Google
Home Homey IFTTT Matter Samsung
SmartThings Siri-snarveier

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8718699789329
Nettovekt: 0,09 kg
Bruttovekt: 0,12 kg
Høyde: 16,1 cm
Lengde: 7,1 cm
Bredde: 7,1 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.