

Bærbar lampe Quest

WiZ Quest-lyskasteren med justerbart hode er perfekt til å skape indirekte stemningslys. Sett den på bardisken, i utstillingshyllene eller under et bilde eller en fotovegg. Det integrerte 710 lm LED-lyset er skarpt nok til å lyse opp hjørnet med den lyseffekten du ønsker. Wi-Fi-tilkobling, 16 millioner farger og justerbar fra varmhvitt lys til dagslys. Fungerer med snarveier fra Google Assistant, Alexa og Siri.

HØYDEPUNKTER

- Fullfarge
- Metall/plast/svart
- Wi-Fi



Enkel plug-and-play. Fungerer med din eksisterende Wi-Fi.

WiZ fungerer med din eksisterende Wi-Fi-ruter, det kreves ikke en ekstra gateway. Du trenger bare å plugge inn det nye lyset, laste ned WiZ-appen og så er du klar!

Automatiser lysene dine med tidsplaner

Automatiser lysene så de passer til dine daglige eller ukentlige rutiner. Planlegg at lyset skrur seg på før du kommer hjem og ha det av når det ikke trengs.

Styr fra hvor som helst med smarttelefonen.

Styr WiZ-lysene dine uansett hvor du er med en smarttelefon. Du trenger ikke å lure på om lysene ble skrudd av før du reiste hjemmefra. WiZ-appen er tilgjengelig for iOS og Android.

Millioner av farger og dynamiske lysmoduser

Velg fra en palett med flere millioner lysfarger for å skape en utrolig atmosfære i hjemmet ditt. Opplev de subtile forskjellene våre dynamiske lyseffekter har på miljøet ditt.

Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt varmhvitt lys eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Focus og Relax for å skape den beste stemningen for dine aktiviteter.

Tilpass scener med forhåndsinnstilte dynamiske lysmoduser.

Bland forskjellige farger og hvitt lys-moduser for å skape den perfekte lysstemningen for hverdagen din. Lagre den og bruk den når som helst med appen, WiZmote eller stemmen.



SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Kan dimmes: Ja

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Svart

Materiale: Metall Plast

HOLDBARHET

Nominell levetid: 25 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Justerbart spothode: Ikke justerbar

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja

Integrert LED: Ja

Av/på-bryter på ledningen: Ja

Fjernbetjening inkludert: Nei

Solenergi: Nei

Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargegjengivelsesindeks (CRI): 85

Fargetemperatur: 2700-6500 K

DIVERSE

Spesielt designet for: Soverom

Spisestue Stue Barnerom

STRØMFORBRUK

Spenning: 220-240 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettvekt: 0,65 kg

Total høyde: 162 mm

Total lengde: 120 mm

Total bredde: 120 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Diameter: 120 mm

Lysarmaturens totale lyseffekt: 710

Lyskildeteknologi: LED

Lysfarge: Farget og hvitt lys (RGBW)

Strømnett: 220-240

Lyspære følger med: 13

IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet

Beskyttelsesklasse: Klasse II –
dobbelisolert

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:
Yes

WiFi: 802.11b/g/n

Definert støtteperiode: Minimum 60
måneder etter introduksjonsdato

Maks. antall tilbehør: 9999

Kompatible operativsystemer: iOS
Android

Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

Kompatibilitet med

tredjepartssystemer: Alexa Google

Home Homey IFTTT Matter Samsung

SmartThings Siri-snarveier

Matter-funksjonalitet:

Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514261389

Nettvekt: 0,66 kg

Bruttvekt: 0,81 kg

Høyde: 20,5 cm

Lengde: 12,5 cm

Bredde: 12,5 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.