

PHILIPS

LEDtube, nettstrøm,
S14S

LED

300 mm

2700 K

S14S



8719514263567



Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

Dette rørformede LED-lyset S14D fra Philips har en svært lang levetid og gir betydelige energibesparelser. Med den varmhvite fargetemperaturen er dette røret den perfekte langvarige erstatningen for lineære lysrør.

Belysning av høy kvalitet

- Lys til alle

Høydepunkter

Lys til alle

Takket være den nyskapende designen i vintagestil hindrer denne LED-

lyskilden skygger som normalt synes ved kanten av strålespredningen.

Resultatet er et naturlig hvitt lys overalt.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Annet
- Sokkel: S14s
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 °C til 45 °C
- Nominell levetid: 30 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

Garanti

- Garantiperiode: 2 år

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 250 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700
- Lysytelse: 250 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,1
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 113

Diverse

- EyeComfort: Ja
- Godkjenningsmerker: CE-merking, KEMA-Keur-sertifikat, I samsvar med RoHS
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Andre egenskaper

- CE-merke: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja

Informasjon

- EAN: 8719514263567
- EL nr: 871951426356700
- Produkttittel: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spenning: 220-240 V
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Effektforbruk: 2,2
- Energiforbruk kWh/1000 t: 3

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 300 mm
- Total lengde: 300 mm
- Total bredde: 30 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 30 000

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 30 mm
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 387349
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Kan dimmes: Nei
- Flimerverdi (PstLM): 0,1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkelbase: S14s
- Forkoblingskompatibilitet: Nett

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514263567
- Nettovekt: 0,1 kg
- Bruttovekt: 0,13 kg
- Høyde: 33,5 cm
- Lengde: 3,3 cm
- Bredde: 5,1 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.448

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com