

# PHILIPS

LEDtube, nettstrøm,  
S14D

LED

500 mm

2700 K

S14D



8719514263642



## Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

Dette rørformede LED-lyset S19 fra Philips har en svært lang levetid og gir betydelige energibesparelser. Med den varmhvite fargetemperaturen er dette røret den perfekte langvarige erstatningen for lineære lysrør.

### Belysning av høy kvalitet

- Lys til alle

# Høydepunkter

## Lys til alle

Takket være den nyskapende designen i vintagestil hindrer denne LED-

lyskilden skygge som normalt synes ved kanten av strålespredningen.

Resultatet er et naturlig hvitt lys overalt.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Annet
- Sokkel: S14d
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 °C til 45 °C
- Nominell levetid: 30 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

## Garanti

- Garantiperiode: 2 år

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 375 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700
- Lysytelse: 375 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,1
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 107

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- Godkjenningsmerker: CE-merking, KEMA-Keur-sertifikat, I samsvar med RoHS
- LED-innovasjoner: EyeComfort

## Andre egenskaper

- I samsvar med EU RoHS: Ja

## Informasjon

- EAN: 8719514263642
- EL nr: 871951426364200
- Produkttittel: LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

## Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.4

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spenning: 220-240 V
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 3,5
- Energiforbruk kWh/1000 t: 4

## Produktets mål og vekt

- Total høyde: 500 mm
- Total lengde: 500 mm
- Total bredde: 30 mm

## Nominelle verdier

- Nominell levetid: 30 000

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 30 mm
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 387348
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Kan dimmes: Nei
- Flimerverdi (PstLM): 0,1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkelbase: S14d
- Forkoblingskompatibilitet: Nett

#### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

#### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514263642
- Nettovekt: 0,14 kg
- Bruttovekt: 0,18 kg
- Høyde: 53,5 cm
- Lengde: 3,3 cm
- Bredde: 5,1 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-13  
Versjon: 0.439

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)