

PHILIPS

Spot (kan dimmes)

LED

3,8 W–50 W

GU10

WarmGlow

Dimming



8719514265547



Jo mer du dimmer, desto varmere blir lyset.

Philips WarmGlow LED-pærer lar deg dimme belysningen på samme måte som glødepærer, hvor lyset blir varmere jo mer du dimmer. Dette gjør at de skiller seg ut fra standard dimbare LED-pærer som bare blir svakere når de dimmes. WarmGlow-lampene har en fargegjengivelse på 90, noe som kan sammenlignes med naturlig lys, og dermed kan du se hjemmet ditt i dets egentlige farger. Uavhengig om du skal slappe av på sofaen om kvelden eller vil starte dagen på best mulig måte, har WarmGlow-pærene fra Philips alltid det riktige lyset.

Belysning av høy kvalitet

- Det samme varmhvite lyset som fra glødepærer

Skap det rette lyset i hjemmet

- Perfekt for effektbelysning

Høydepunkter

Varmhvitt lys som fra glødepærer

Denne lyskilden har en fargetemperatur på 2700 K og gir deg en varm, rolig atmosfære som er perfekt for avslapping. Perfekt for belysningsdesign i hjemmet

Perfekt for effektbelysning



Denne LED-spotten gir moderne belysning med en velkjent vidvinklet lysmengde (36 grader) og passer til både effektbelysning og allmennbelysning. Den kan brukes i innfelte bokser og lysarmaturer på strømskinner og er perfekt for bruk på kjøkken, til kjøkkenøybelysning, i stuer og spisestuer.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt reflektor
- Sokkel: GU10
- Kan dimmes: Ja

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2200–2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 345 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 922–927 | CCT of 2200K–2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 90

Diverse

- EyeComfort: Ja

Informasjon

- EAN: 8719514265547
- EL nr: 871951426554700
- Produkttittel: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.84
- Spenning: 220–240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 50 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 3,8 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 4

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 54 mm
- Total lengde: 54 mm
- Total bredde: 50 mm

Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 700 cd

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- EPREL-registreringsnummeret er:: 387455

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514265547
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,07 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-02-21
Versjon: 0.163

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com