

# PHILIPS

Spot, 35 W, MR16,  
GU5.3

LED

4000 K

390 lm

15 000 timer



8719514307148



## Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

Philips LED-spotter gir en fokusert lysstråle, har lang levetid og er svært energibesparende

### Belysning av høy kvalitet

- Ingen synlig flakking
- Kjølig hvitt lys

### Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en reflektorhalogenpære



# Høydepunkter

## Ingen synlig flakking

Rask flimmer kan være ubehagelig for øynene, gi hodepine og til og med forårsake et anfall hos de med lysfølsom epilepsi. Det er både ubehagelig og unødvendig. LED-er kan flimre på grunn av rask respons på driverstrømmen, men Philips LED er designet slik at variasjoner i effekten til driverstrømmen blir minimert. Dette eliminerer de faktorene som forårsaker flimmer.

## Kjølig hvitt lys



Denne lyspæren har en fargetemperatur på 4000 K noe som gir deg en ekstra rolig og koselig atmosfære.

## Erstatter halogenspotter



Dette er en moderne LED-reflektor med flotte og velkjente former. Den er den perfekte erstatningen for tradisjonelle reflektorhalogenpærer.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt spot
- Sokkel: GU5.3
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integret LED: Ja

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Opprinnelig lysytelse: 390 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 840 | CCT of 4000K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 88

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

## Informasjon

- EAN: 8719514307148
- EL nr: 871951430714800
- Produkttittel: LED 35W MR16 CW 36D ND RF PF SRT4

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spenning: 12V AC electronic V
- Wattstyrke tilsvarende: 35
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 4.4
- Energiforbruk kWh/1000 t: 5

## Produktets mål og vekt

- Total høyde: 46 mm
- Total lengde: 45,5 mm
- Total bredde: 51 mm

#### Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 750 cd

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: -
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er::  
421458

#### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

#### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514307148
- Nettovekt: 0,04 kg
- Bruttovekt: 0,06 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-13  
Versjon: 0.280

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)