

PHILIPS

Mignon og Lustre

LED

5 W–40 W

E14

Varmhvit



8719514309364



Toppmoderne LED for hjemmet

Toppmoderne LED-lyskilde til hjemmet som fungerer som allmennbelysning for innendørsaktiviteter. Du reduserer strømkostnader umiddelbart, du slipper å bytte lyskilde så ofte, og belysningskvaliteten er upåklagelig.

Velg en bærekraftig løsning

- Lang levetid – varer i opptil 15 år

Skap det rette lyset i hjemmet

- Passer perfekt som dekorative armaturer
- En enkel LED til daglig bruk

Høydepunkter

Gjennomsnittlig nominell levetid på 15 000 timer



Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du maset med å skifte lyspærer

ofte, og du kan nyte en perfekt belysningsløsning i mer enn 15 år.

Passer perfekt som dekorativ armatur



Moderne belysning i Philips LED-mignonpærer til bruk i dekorative armaturer som lysekroner, takvifter, pyntestriper og stolpelamper.

En enkel LED til daglig bruk

Philips' LED-pære til daglig bruk dekker dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir det gode lyset og den pålitelige ytelsen du venter av en LED-pære fra Philips til en rimelig pris.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt mignon
- Sokkel: E14
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 94 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Informasjon

- EAN: 8719514309364
- EL nr: 871951430936400
- Produkttittel: LED 40W B35 E14 WW FR ND 1PF/12

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 5 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 5

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 106 mm
- Total lengde: 106 mm
- Total bredde: 35 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummeret er::
453225

Emballasjemål og vekt [LED 40W B35 E14 WW FR ND 1PF/12]

- EAN/UPC – produkt: 8719514309364
- Nettovekt: 0,02 kg
- Bruttovekt: 0,06 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 3,6 cm
- Bredde: 6,3 cm

Emballasjemål og vekt [LED 40W B35 E14 WW FR ND 1PF/12]

- EAN/UPC – produkt: 8719514309364
- Nettovekt: 0,02 kg
- Bruttovekt: 0,06 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 3,6 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2025-09-03
Versjon: 0.289

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com