

PHILIPS

Mignon og Lustre

LED

4,9–40 W

E27

Varmhvit



8719514310117



Toppmoderne LED-lyspære til hjemmet

Matte Philips LED-mignoner gir en myk og diffus lyseffekt og har svært lang levetid. Med en ren og elegant design passer denne lyspæren perfekt til lysekroner med små sokler (E14).

Velg en bærekraftig løsning

- Lang levetid – varer i opptil 15 år

Skap det rette lyset i hjemmet

- Passer perfekt som dekorative armaturer
- En enkel LED til daglig bruk

Høydepunkter

Gjennomsnittlig nominell levetid på 15 000 timer



Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du maset med å skifte lyspærer

ofte, og du kan nyte en perfekt belysningsløsning i mer enn 15 år.

Passer perfekt som dekorativ armatur



Moderne belysning i Philips LED-mignonpærer til bruk i dekorative armaturer som lysekroner, takvifter, pyntestriper og stolpelamper.

En enkel LED til daglig bruk

Philips' LED-pære til daglig bruk dekker dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir det gode lyset og den pålitelige ytelsen du venter av en LED-pære fra Philips til en rimelig pris.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke-retningsbestemt kronepære
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Informasjon

- EAN: 8719514310117
- EL nr: 871951431011701
- Produkttittel: LED 40W P45 E27 WW FR ND 3SRT6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40
- Effektforbruk: 4,9
- Energiforbruk kWh/1000 t: 5

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 87 mm
- Total lengde: 87 mm
- Total bredde: 45 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514310117
- Nettovekt: 0,07 kg
- Bruttovekt: 0,08 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 15,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-03-14
Versjon: 0.306

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com