

# PHILIPS

Mignon og Lustre

LED

5 W–40 W

E14

Varmhvit



8719514312661



## Sterk LED-belysning

Philips LED-pærer gir belysning av høy kvalitet, umiddelbare energibesparelser og har svært lang levetid.

### Belysning av høy kvalitet

- Ingen synlig flakking

### Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en tradisjonell mignonpære

### Velg en bærekraftig løsning

- Gir en energibesparelse på opptil 90 %

# Høydepunkter

## Ingen synlig flakking

Rask flimring kan være ubehagelig for øynene, gi hodepine og til og med forårsake et anfall hos de med lysfølsom epilepsi. Det er både ubehagelig og unødvendig. LED-er kan flimre på grunn av rask respons på driverstrømmen, men Philips LED er designet slik at variasjoner i effekten til driverstrømmen blir minimert. Dette eliminerer de faktorene som forårsaker flimring.

## Lignende form og størrelse som en tradisjonell mignonpære

Med vakker design og velkjent form er dette en moderne, energibesparende, standard LED-mignonpære. Dette er den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle mignonpærer.

## Gir en energibesparelse på opptil 90 %



Dra nytte av energibesparelsen ved LED-lys uten at det går på bekostning av lyskvaliteten. Spar over 90 % energi med det samme ved å bytte ut de eksisterende glødelampene eller halogenpærene.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke-retningsbestemt kronepære
- Sokkel: E14
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

## Diverse

- EyeComfort: Nei

## Informasjon

- EAN: 8719514312661
- EL nr: 871951431266100
- Produkttittel: LED 40W P45 E14 WW FR ND 1PF/6 DISC

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40
- Effektforbruk: 4,9
- Energiforbruk kWh/1000 t: 5

## Produktets mål og vekt

- Total høyde: 88 mm
- Total lengde: 88 mm
- Total bredde: 45 mm

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED

#### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

#### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514312661
- Nettovekt: 0,02 kg
- Bruttovekt: 0,03 kg
- Høyde: 11,6 cm
- Lengde: 4,6 cm
- Bredde: 4,6 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-18  
Versjon: 0.282

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)