

# PHILIPS

Glødelampe, ravgul,  
40 W, A160, E27

LED

1800 K

470 lm

15 000 timer

Dimming



8719514313767



## Toppmoderne LED for hjemmet

Denne Philips LED-lyskilden sørger for et vakkert, ekstra varmt lys, en svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med samme fargetemperatur som en flamme er denne lyskilden det perfekte valget for å skape en koselig stemning.

### **Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes**


- Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes

### **Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket**

- Ser bra ut både på- og avslått

# Høydepunkter

## Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes



Fyll rommet ditt med koselig og varm stemning med ekstra varmhvitt lys som kan dimmes for å gjøre stemningen mer privat og intim.

## Ser bra ut både på- og avslått



"Denne vakre lampen med synlig glødetråd tilfører stilog nostalgi i ethvert rom. Ser bra ut både på- og avslått."

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Ravfarget
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæremateriale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +45 °C
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

## Garanti

- Garantiperiode: 2.5 years

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 1800 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 818 | CCT of 1800K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 1800
- Lysytelse: 470 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 67

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Dekorativ, Kan dimmes

## Andre egenskaper

- CE-merke: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja

## Informasjon

- EAN: 8719514313767
- EL nr: 871951431376700
- Produkttittel: LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

## Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.7

**Strømforbruk**

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40
- Effektforbruk: 7
- Energiforbruk kWh/1000 t: 7

**Produktets mål og vekt**

- Total høyde: 293 mm
- Total lengde: 293 mm
- Total bredde: 162 mm

**Nominelle verdier**

- Nominell levetid: 15 000

**Tekniske spesifikasjoner**

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 162 mm
- Lyskildeteknologi: LED
- Kan dimmes: Kun med bestemte dimmere
- Flimerverdi (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkelbase: E27
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: No

**Lyspæren**

- Programvare kan oppgraderes: Nei

**Hva støttes**

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514313767
- Nettovekt: 0,23 kg
- Bruttovekt: 0,49 kg
- Høyde: 32 cm
- Lengde: 18,5 cm
- Bredde: 18,5 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-15  
Versjon: 0.390

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)