

PHILIPS

Lyskilde

LED

5,5 W–40 W

E27

Flame



8719514313866



Toppmoderne LED for hjemmet

Denne Philips LED-lyskilden sørger for et vakkert, ekstra varmt lys, en svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med samme fargetemperatur som en flamme er denne lyskilden det perfekte valget for å skape en koselig stemning.

Brukervennlig smartbelysning for en mer praktisk hverdag


- Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes

Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- Ser bra ut både på- og avslått

Høydepunkter

Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes



Høyne stemningen i hjemmet med ekstra varmhvitt lys som dimmes jevnt via app eller stemme til ønsket lysstyrkenivå.

Ser bra ut både på- og avslått



"Denne vakre lampen med synlig glødetråd tilfører stil og nostalgi i ethvert rom. Ser bra ut både på- og avslått."

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Annet
- Sokkel: E27
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæreoverflate: Ravfarget
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 18,8 cm
- Bredd: 20,2 cm

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Omgivelsestemperatur: -20 til +45 °C
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 1800 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 818 | CCT of 1800K
- Korrelert fargetemperatur (nom): 1800 K
- Lysytelse: 470 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 85 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Effektivitet: 85 lm/W
- CE-merke: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja

Informasjon

- EAN: 8719514313866
- EL nr: 871951431386600
- Produkttittel: LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.7

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spennning: 220-240 V
- Wattstyrke: 5,5 W
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Effektforbruk: 5,5 W

Produktets mål og vekt

- Lengde: 18,8 cm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- Flimerverdi (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Kan dimmes: Kun med bestemte dimmere
- Sokkelbase: E27

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514313866
- Nettovekt: 0,24 kg
- Bruttovekt: 0,53 kg
- Høyde: 21,7 cm
- Lengde: 22,4 cm
- Bredde: 22,4 cm
- Materialenummer (12NC): 929002984001



Utgivelsesdato:
2024-04-12
Versjon: 0.192

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com