

PHILIPS

Lyspære (kan dimmes)

LED

4 W–25 W

E27

Flame

Dimming



8719514315471



Toppmoderne LED for hjemmet

Denne Philips LED-lyskilden sørger for et vakkert, ekstra varmt lys, en svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med samme fargetemperatur som en flamme er denne lyskilden det perfekte valget for å skape en koselig stemning.

Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes


- Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes

Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- Ser bra ut både på- og avslått

Høydepunkter

Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes



Fyll rommet ditt med koselig og varm stemning med ekstra varmhvitt lys som kan dimmes for å gjøre stemningen mer privat og intim.

Ser bra ut både på- og avslått



"Denne vakre lampen med synlig glødetråd tilfører stil og nostalgi i ethvert rom. Ser bra ut både på- og avslått."

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt globepære
- Sokkel: E27
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæreoverflate: Ravfarget
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +45 °C
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 1800 K
- Opprinnelig lysytelse: 250 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 818 | CCT of 1800K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 1800 K
- Lysytelse: 250 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 62 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Dekorativ

Andre egenskaper

- CE-merke: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja

Informasjon

- EAN: 8719514315471
- EL nr: 871951431547100
- Produkttittel: LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.7

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 25 W
- Effektforbruk: 4 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 4

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 143 mm
- Total lengde: 143 mm
- Total bredde: 96 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 96 mm
- Kan dimmes: Kun med bestemte dimmere
- Flimmerverdi (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkelbase: E27



Utgivelsesdato:
2025-08-02
Versjon: 0.405

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com