

PHILIPS

Lyspære (kan
dimmes)

LED

3,4 W-40 W

B22

WarmGlow

Dimming



8719514323797



Opplev varmhvitt LED- lys som kan dimmes

LED-lyspærer fra Philips gir deg et vakkert, varmhvitt lys, svært lang levetid og umiddelbare energibesparelser. Med et rent og elegant design er denne lyskilden den perfekte erstatningen for matte, tradisjonelle lyskilder.

Velg en bærekraftig løsning

- Gir en energibesparelse på opptil 90 %

Skap det rette lyset i hjemmet

- Perfekt for generell rombelysning

Høydepunkter

Gir en energibesparelse på opptil 90 %



Dra nytte av energibesparelsen ved LED-lys uten at det går på bekostning av lyskvaliteten. Spar over 90 % energi med det samme ved å bytte ut de eksisterende glødelampene eller halogenpærene.

Perfekt for generell belysning



Moderne belysning med Philips standard LED for alle typer belysning. Perfekt for allmenn belysning i rom.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: B22
- Kan dimmes: Ja

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2200–2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 922–927 | CCT of 2200K–2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 138

Diverse

- EyeComfort: Ja

Informasjon

- EAN: 8719514323797
- EL nr: 871951432379700
- Produkttittel: LED classic 40W A60 B22 CL WGD90 SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spenning: 220–240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): D
- Effektforbruk: 3,4 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 4

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 103 mm
- Total lengde: 103 mm
- Total bredde: 60 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1109130

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514323797
- Nettovekt: 0,03 kg
- Bruttovekt: 0,05 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 6,5 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-02-17
Versjon: 0.214

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com