

PHILIPS

Glødemignon, klar,
25 W, B35, E14

LED

2200–2700 K


340 lm

15 000 timer

Dimming



8719514324152



Opplev varmhvitt LED-lys som kan dimmes

Klar Philips LED-mignon gir en vakker og strålende lyseffekt og har en svært lang levetid. Denne lyskilden er vakker både av og på og passer perfekt til lysekronearmaturer med små holdere (E14).

Velg en bærekraftig løsning

- Gir en energibesparelse på opptil 90 %

Skap det rette lyset i hjemmet

- Passer perfekt som dekorative armaturer

Høydepunkter

Gir en energibesparelse på opptil 90 %



Dra nytte av energibesparelsen ved LED-lys uten at det går på bekostning av lyskvaliteten. Spar over 90 % energi med det samme ved å bytte ut de eksisterende glødelampene eller halogenpærene.

Passer perfekt som dekorativ armatur



Moderne belysning i Philips LED-mignonpærer til bruk i dekorative armaturer som lysekroner, takvifter, pyntestriper og stolpelamper.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt mignon
- Sokkel: E14
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2200-2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 340 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 45
- Fargekode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 136

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Varm glød

Informasjon

- EAN: 8719514324152
- EL nr: 871951432415200
- Produkttittel: LED classic 25W B35 E14 CL WGD90 SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 25
- Energieffektivitetsmerke (EEL): D
- Effektforkbruk: 2,5
- Energiforbruk kWh/1000 t: 3

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 97 mm
- Total lengde: 97 mm
- Total bredde: 35 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er::
1109136

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definerst støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514324152
- Nettovekt: 0,01 kg
- Bruttovekt: 0,03 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 4,6 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.319

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com