

# PHILIPS

Glødemignon, klar,  
25 W, P45, E14

LED

2200–2700 K

340 lm

15 000 timer

Dimming



8719514324176



## Opplev varmhvitt LED-lys som kan dimmes

Klare Philips LED-pærer gir en vakker og strålende lyseffekt og har svært lang levetid. Denne lyskilden er vakker både av og på og passer perfekt til dekorative armaturer med små sokler (E14).

### Velg en bærekraftig løsning

- Gir en energibesparelse på opptil 90 %

### Skap det rette lyset i hjemmet

- Passer perfekt som dekorative armaturer

# Høydepunkter

## Gir en energibesparelse på opptil 90 %



Dra nytte av energibesparelsen ved LED-lys uten at det går på bekostning av lyskvaliteten. Spar over 90 % energi med det samme ved å bytte ut de eksisterende glødelampene eller halogenpærene.

## Passer perfekt som dekorativ armatur



Moderne belysning med Philips LED illum/krone til bruk i dekorative armaturer som lysekroner, takvifter, pyntestriper og stolpelamper.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke-retningsbestemt kronepære
- Sokkel: E14
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæremateriale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2200-2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 340 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 136

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Varm glød

## Informasjon

- EAN: 8719514324176
- EL nr: 871951432417600
- Produkttittel: LED classic 25W P45 E14 CL WGD90 SRT4

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 25
- Energieffektivitetsmerke (EEL): D
- Effektforbruk: 2,5
- Energiforbruk kWh/1000 t: 3

#### Produktets mål og vekt

- Total høyde: 80 mm
- Total lengde: 80 mm
- Total bredde: 45 mm

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er::  
1109137

#### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

#### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definerst støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514324176
- Nettovekt: 0,02 kg
- Bruttovekt: 0,04 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-29  
Versjon: 0.320

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)