

PHILIPS

Canaval-taklampe,
12 W

Taklamper

2700 K

White

Kan dimmes, SceneSwitch,
vanntett



8719514326866



Ett lysarmatur. Din lysbyter. Tre lysinnstillinger

Skap den rette stemningen ved å endre lysstyrke. Philips' LED-taklampe SceneSwitch har tre lysstyrkeinnstillinger som er perfekte for ethvert øyeblikk. Ingen lysdimmer eller ytterligere installasjon kreves. Det eneste du trenger, er lysbryteren du allerede bruker

Enkel å oppleve

- Enkel installering

Lyseffekt

- Jevn lysfordeling

Sikkerhet

- Fuktsikker

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Høydepunkter

Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

Jevn lysfordeling

Spre lyset jevnt på tvers av rommet.

Fuksikker

Ettersom produktet er fuksikkert, kan du trygt bruke det på badet, kjøkkenet, altanen eller andre steder hvor fukt kan være et problem.

Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning

som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

Diverse

- Spesielt designet for: Baderom, Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, SceneSwitch, Vanntett

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 96 mA

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,27 kg
- Total høyde: 68 mm
- Total lengde: 250 mm
- Total bredde: 250 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 250 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1200
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514326866
- Nettovekt: 0,28 kg
- Bruttovekt: 0,53 kg
- Høyde: 27,9 cm
- Lengde: 8,3 cm
- Bredde: 27,3 cm

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.344

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com