

# PHILIPS


Innfelt Planet-  
lampe

Downlights


2200–2700 K

White

Kan dimmes



8719514328631



## Jo mer du dimmer, desto varmere blir lyset.

Skap den perfekte atmosfæren med Philips LED WarmGlow innfelte spotter som kan dimmes. Jo mer du demper, desto varmere blir lyset.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvit
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 25 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Justerbar – hev og senk
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36
- Fargekonsistens: 5 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2200–2700 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 71

## Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 33 mA

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,195 kg
- Forsenkingsavstand: 4 mm
- Total høyde: 48 mm
- Total lengde: 48 mm
- Total bredde: 92 mm
- Utskjæring i innfelt tak: 6.8–7.8 cm x 6.8–7.8 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 92 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 500
- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- Lyspære følger med: 6
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

## Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

## Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514328631
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,06 kg
- Høyde: 10,5 cm
- Lengde: 10,5 cm
- Bredde: 17,6 cm



Utgivelsesdato:  
2026-06-10  
Versjon: 0.311

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)