

# PHILIPS

Moire-taklampe,  
20 W


Taklamper

2700 K

Hvit



8719514335110



## Komfortabelt LED-lys som er skånsomt for øynene

Philips LED-armaturer gir lys som er designet for å være skånsomt for øynene

### Lyseffekt

- Denne taklampen har Interlaced Optics-teknologi som fordeler lyset på en smart måte for å forbedre den generelle lysopplevelsen. Lysarmaturens linse har en pyramidemikrostruktur som sprer og fordeler lyset jevnt og gjør det mer skånsomt for øynene.

### Enkel å oppleve

- Enkel installering

### Lyseffekt

- Jevn lysfordeling

### Overlegen kvalitet

- Enkel å rense

# Høydepunkter

## Interlaced Optics

Denne taklampe har Interlaced Optics-teknologi som fordeler lyset på en smart måte for å forbedre den generelle lysopplevelsen. Lysarmaturens linse har en pyramidemikrostruktur som sprer og fordeler lyset jevnt og gjør det mer skånsomt for øynene.

## Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

## Enkel å rense

Glatte og rengjøringsvennlige materialer sørger for at hjemmet ditt alltid stilles i et best mulig lys.

## Jevn lysfordeling

Spre lyset jevnt på tvers av rommet.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Rund

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integreert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

## Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 170 mA

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,58 kg
- Total høyde: 50 mm
- Total lengde: 380 mm
- Total bredde: 380 mm

## Service

- Garanti: Fem år

#### Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 380 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 2000
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514335110
- Nettovekt: 0,68 kg
- Bruttovekt: 1,03 kg
- Høyde: 42,6 cm
- Lengde: 6,2 cm
- Bredde: 42,6 cm



Utgivelsesdato:  
2026-03-21  
Versjon: 0.483

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)