

PHILIPS

Lyspære (kan dimmes)

LED

5,8 W-50 W

E27

Flame

Dimming



8719514337770



Toppmoderne LED-lyskilde til hjemmet

Denne Philips LED-lyspæren gir et vakkert og ekstra varmt lys, har en svært lang levetid og gir umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med samme fargetemperatur som en flamme er denne lyskilden det perfekte valget for å skape en koselig stemning.

Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes


- Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes

Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- Ser bra ut både på- og avslått

Høydepunkter

Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes



Fyll rommet ditt med koselig og varm stemning med ekstra varmhvitt lys som kan dimmes for å gjøre stemningen mer privat og intim.

Ser bra ut både på- og avslått



"Denne vakre lampen med synlig glødetråd tilfører stil og nostalgi i ethvert rom. Ser bra ut både på- og avslått."

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt globepære
- Sokkel: E27
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2200 K
- Opprinnelig lysytelse: 640 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 822 | CCT of 2200K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 110

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Dekorativ

Informasjon

- EAN: 8719514337770
- EL nr: 871951433777000
- Produkttittel: LEDCLA 50W G95 E27 922 GOLD D 1PF/4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 50 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Effektforbruk: 5,8 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 6

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 140 mm
- Total lengde: 140 mm
- Total bredde: 95 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummeret er:: 574377

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514337770
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,11 kg
- Høyde: 18,2 cm
- Lengde: 10,2 cm
- Bredde: 13 cm



Utgivelsesdato:
2026-02-21
Versjon: 0.290

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com