

Adria Ceiling 17W

Demp belysningen i rommet (uten dimmerbryter!) med WiZ Adria LED – hvit smart taklampe som kan dimmes. Bruk den med WiZ-appen eller stemmen for å slå av og på, dimme og lyse opp rommet på Wi-Fi-oppsett.

HØYDEPUNKTER

- Kjølig hvit
- Dimensjoner: Ø320
- IP20/plast/hvit




Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WiZ-appen eller stemmen.




Lys opp med klart og kjølig hvitt lys

Lys opp hjemmet med kjølig hvitt lys som gir mer energi. Smartbelysning som tilpasser seg de daglige gjøremålene dine.



Dim de smarte lysene dine selv uten lysdimmer

Juster lysene dine enkelt til ønsket lysstyrkenivå med smarttelefonen, WiZ-kontrolltilbehøret eller bare stemmen din. Du behøver ikke å montere en dyr lysdimmer!



Kontroller den smarte belysningen slik du selv ønsker

Med WiZ kan du kontrollere den smarte belysningen på flere måter. Juster lysene med smarttelefonen, stemmen, WiZ-fjernbetjeningen eller ved å bruke den eksisterende veggbryteren for å veksle mellom to favorittmoduser. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri-snarveier.



SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Kan dimmes: Ja

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt
Materiale: Metall Plast

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 15 000
Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
Integrert LED: Ja
Fjernbetjening inkludert: Nei
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Fargetemperatur: 4000 K
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

DIVERSE

Spesielt designet for: Soverom
Spisestue Stue Barnerom

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 143 mA

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5
Spenning: 220-240 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,45 kg
Total høyde: 68 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Diameter: 320 mm
Lysarmaturens totale lyseffekt: 1700
Lyskildeteknologi: LED
Lysfarge: Kjølig hvitt lys
Lyspære følger med: 17
IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514338074
Nettovekt: 0,42 kg
Bruttovekt: 0,64 kg
Høyde: 35,2 cm
Lengde: 7,2 cm
Bredde: 35,2 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.