

PHILIPS

Filament Globe-pære gul
7 W (tilsvarende 50 W) G125
E27

Smart LED

Justerbart hvitt

Glass

Enkel plug-and-play

Styres med WiZ-app eller
stemmen



8719514372122



Velg mellom varmt eller kjølig hvitt lys

Bruk denne store, globeformede, smarte Philips LED-glødepæren med gult belegg for å få en vintage-følelse i lampene og armaturene. Denne pæren har WiZ-tilkobling. Bruk den med eksisterende Wi-Fi for å kontrollere den med WiZ-appen eller stemmen.

Enkel konfigurasjon

- Enkel plug-and-play. Fungerer med din eksisterende Wi-Fi.

Smart styring

- Styr fra hvor som helst med smarttelefonen.
- Stemmestyring med snarveier i Google Assistant, Alexa eller Siri

Smarte funksjoner

- Smart dimming via app, stemme eller dimmer
- Automatiser lysene dine med tidsplaner
- Energoovervåking

Lysmoduser

- Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser
- Tilpass scener med forhåndsinnstilte dynamiske lysmoduser.

Høydepunkter

Enkel plug-and-play

WiZ fungerer med din eksisterende Wi-Fi-ruter, det kreves ikke en ekstra gateway. Du trenger bare å plugge inn det nye lyset, laste ned WiZ-appen og så er du klar!

Kan styres uansett hvor du er

Styr WiZ-lysene dine uansett hvor du er med en smarttelefon. Du trenger ikke å lure på om lysene ble skrudd av før du reiste hjemmefra. WiZ-appen er tilgjengelig for iOS og Android.

Stemmestyring

Styr belysningen med stemmen din og snarveier i Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri. Bruk enkle talekommandoer til å slå på og av lys, dimme opp eller ned, endre lysfarge og angi egendefinerte lysscener.

Smart dimming

Dim lysene dine til ønsket lysstyrkenivå med smarttelefonen, WiZmote eller stemmen din. Du behøver ikke å montere en dyr lysdimmer.

Automatiser lysene dine med tidsplaner

Automatiser lysene så de passer til dine daglige eller ukentlige rutiner. Planlegg at lyset skrur seg på før du kommer hjem og ha det av når det ikke trengs.

Energiovervåking

WiZ-appen registrerer energiforbruket til lysene dine. Se din ukentlige eller daglige rapport og planlegg belysningen din godt for et optimalisert energiforbruk hjemme.

Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt varmhvitt lys eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Focus og Relax for å skape den beste stemningen for dine aktiviteter.

Tilpassede scener

Bland forskjellige farger og hvitt lysmoduser for å skape den perfekte lysstemningen for hverdagen din. Lagre den og bruk den når som helst med appen, WiZmote eller stemmen.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: G125
- Sokkel: E27
- Type glass: Ravfarget
- Lyspæreoverflate: Ravfarget
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Vekt: 0,115 kg

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥90
- Fargetemperatur: 2000-5000 K
- Lysfargekategori: Justerbar hvit
- Opprinnelig lysytelse: 640 lm
- Starttid: <0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 91

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 43 mA

Informasjon

- EAN: 8719514372122
- EL nr: 871951437212200
- Produkttittel: PHI WFB 50W G125 E27 920-50 Amb 1PF/6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 50 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 7 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 7

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 180 mm
- Total lengde: 180 mm
- Total bredde: 125 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000
- Nominell lysstrøm: 640 lm
- Nominell effekt: 7 W

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1901133

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514372122
- Nettovekt: 0,12 kg
- Bruttovekt: 0,2 kg
- Høyde: 22,5 cm
- Lengde: 12,8 cm
- Bredde: 12,8 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-30
Versjon: 0.179

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com