

# PHILIPS

Mignon 4,9 W (tilsvarende 40 W) C37 E14

Smart LED

Fullfarge

Plast

Enkel plug-and-play

Styres med WiZ-app eller stemmen



8719514372405



## Fargerikt lys som matcher humøret ditt

Sett inn justerbart smartlys i lysestakearmaturene med Philips' smarte LED-mignonpære for full fargebelysning med E14-sokkel. Denne pæren har WiZ-tilkobling. Bruk den med eksisterende Wi-Fi for å kontrollere den med WiZ-appen eller stemmen.

### Smart styring

- Connected by WiZ
- Smart styring

### Smarte funksjoner

- SpaceSense bevegelsesdeteksjon

### Smartenheter

- Matter-sertifisert

### Lysmoduser

- Flere millioner farger
- Justerbart hvitt lys
- Lav dimming

# Høydepunkter

## Connected by WiZ

Fullt ut kompatibel med alle Connected by WiZ-produkter – bruk WiZ-appen til å konfigurere og få alle fordelene med smartbelysning.

## Smart styring

Styr belysningen med WiZ-appen, tilbehør eller talekommandoer via smarthjemassistanten; Matter-kompatibel for bruk med Alexa, Google Home og Apple Home.

## SpaceSense bevegelsesdeteksjon



Gjør lysene om til bevegelsessensorer med integrert SpaceSense-teknologi, slik at de slår seg på automatisk når du går inn i rommet – alt du trenger er to eller flere Connected by WiZ-lys eller -enheter.

## Matter-sertifisert



Styr slik du vil med foretrukket smarthjemassistant – Matter-kompatibel for sømløs integrering med Alexa, Google Home og Apple Home.

## Flere millioner farger

Velg en lysfarge fra paletten, eller bruk en forhåndsinnstilt lysmodus som Peis eller Hav for å skape en fantastisk stemning.

## Justerbart hvitt lys

Juster enkelt fra kjølige, blåaktige fargetoner som gir bedre synlighet og fokus, til myke, varmere toner for avslapning om kvelden (CCT-område 2200–6500 K).

## Lav dimming

Dim lyset jevnt fra full lysstyrke ned til 1 % for riktig lysnivå, uansett hva du gjør.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: C37
- Sokkel: E14
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja

## Lyskildens mål

- Vekt: 0,045 kg

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

### Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2200–6500 K
- Lysfargekategori: Fullfarge
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Starttid: <0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

### Diverse

- EyeComfort: Ja

### Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 40 mA

### Informasjon

- EAN: 8719514372405
- EL nr: 871951437240500
- Produkttittel: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 1PF/6

### Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.48
- Spenning: AC 220–240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 4,9 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 5

### Produktets mål og vekt

- Total høyde: 11,6 mm
- Total lengde: 11,6 mm
- Total bredde: 3,9 mm

### Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000
- Nominell lysstrøm: 470 lm
- Nominell effekt: 4.9 W

### Service

- Garanti: To år

### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er: 1877837
- Referanse for fluksmåling: Sphere

### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Ja

### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514372405
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,09 kg
- Høyde: 16 cm
- Lengde: 7 cm
- Bredde: 7 cm



Utgivelsesdato:  
2026-06-17  
Versjon: 0.326

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)