

# PHILIPS

Pære 13 W (tilsvarende  
100 W) A67 E27

Smart LED

Fullfarge

Plast

Enkel plug-and-play

Styres med WiZ-app eller  
stemmen



8719514372542



## Fargerikt lys som matcher humøret ditt

Philips' smarte LED A67-pære gir et fullt spekter av fargerikt, høylumenlys for standardarmaturer i hjemmet ditt. Denne pæren har WiZ-tilkobling. Bruk den med eksisterende Wi-Fi for å kontrollere den med WiZ-appen eller stemmen.

### Enkel konfigurering

- Enkel plug-and-play. Fungerer med din eksisterende Wi-Fi.

### Smart styring

- Styr fra hvor som helst med smarttelefonen.
- Stemmestyring med snarveier i Google Assistant, Alexa eller Siri

### Smarte funksjoner

- Automatiser lysene dine med tidsplaner
- Forhåndsinnstill velværefunksjoner

### Lysmoduser

- Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser
- Millioner av farger og dynamiske lysmoduser
- Tilpass scener med forhåndsinnstilte dynamiske lysmoduser.

# Høydepunkter

## Enkel plug-and-play

WiZ fungerer med din eksisterende Wi-Fi-ruter, det kreves ikke en ekstra gateway. Du trenger bare å plugge inn det nye lyset, laste ned WiZ-appen og så er du klar!

## Kan styres uansett hvor du er

Styr WiZ-lysene dine uansett hvor du er med en smarttelefon. Du trenger ikke å lure på om lysene ble skrudd av før du reiste hjemmefra. WiZ-appen er tilgjengelig for iOS og Android.

## Stemmestyring

Styr belysningen med stemmen din og snarveier i Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri. Bruk enkle talekommandoer til å slå på og av lys, dimme opp eller ned, endre lysfarge og angi egendefinerte lysscener.

## Automatiser lysene dine med tidsplaner

Automatiser lysene så de passer til dine daglige eller ukentlige rutiner. Planlegg at lyset skrur seg på før du kommer hjem og ha det av når det ikke trengs.

## Forhåndsinnstill velværefunksjoner

Bruk de forhåndsinnstilte velværefunksjonene i WiZ-appen og opplev de best egnede lysmønstrene for din døgnrytme gjennom dagen. WiZ vil gi deg skarpt dagslys når du trenger energi og å fokusere, og går sømløst over til mykt varmhvitt lys for å hjelpe deg med å slappe av og sove bedre.

## Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt varmhvitt lys eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Focus og Relax for å skape den beste stemningen for dine aktiviteter.

## Millioner av farger og dynamiske lysmoduser

Velg fra en palett med flere millioner lysfarger for å skape en utrolig atmosfære i hjemmet ditt. Opplev de subtile forskjellene våre dynamiske lyseffekter har på miljøet ditt.

## Tilpassede scener

Bland forskjellige farger og hvitt lysmoduser for å skape den perfekte lysstemningen for hverdagen din. Lagre den og bruk den når som helst med appen, WiZmote eller stemmen.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: A67
- Sokkel: E27
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja

## Lyskildens mål

- Høyde: 14,2 cm
- Vekt: 0,108 kg
- Bredde: 7,7 cm

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥90
- Fargetemperatur: 2200–6500 K
- Lysfargekategori: Fullfarge
- Opprinnelig lysytelse: 1521 lm
- Starttid: <0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme

## Diverse

- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 110 mA
- Effektivitet: 117 lm/W

### Informasjon

- EAN: 8719514372542
- EL nr: 871951437254200
- Produkttittel: PHI WFB 100W A67 E27 922-65 RGB 1PF/6

### Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.55
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 100 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Effektforbruk: 13 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 13

### Produktets mål og vekt

- Lengde: 14,2 cm

### Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000
- Nominell lysstrøm: 1521 lm
- Nominell effekt: 13 W

### Service

- Garanti: To år

### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1901115

### Lyspæren

- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: Wireless G
- Definert støtteperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antall tilbehør: 9999



Utgivelsesdato:  
2025-06-16  
Versjon: 0.156

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)