

PHILIPS

Mignon 4,9 W (tilsvarende
40 W) C37 E14 x2

Smart LED

Fullfarge

Plast

Enkel plug-and-play

Styres med WiZ-app eller
stemmen



8719514372726



Fargerikt lys som matcher humøret ditt

Sett inn justerbart smartlys i lysestakearmaturene med Philips' smarte LED-mignonpære for full fargebelysning med E14-sokkel. Denne pæren har WiZ-tilkobling. Bruk den med eksisterende Wi-Fi for å kontrollere den med WiZ-appen eller stemmen.

Enkel konfigurasjon

- Enkel plug-and-play. Fungerer med din eksisterende Wi-Fi.

Smart styring

- Styr fra hvor som helst med smarttelefonen.
- Stemmestyring med snarveier i Google Assistant, Alexa eller Siri

Smarte funksjoner

- Automatiser lysene dine med tidsplaner
- Forhåndsinnstill velværefunksjoner

Lysmoduser

- Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser
- Millioner av farger og dynamiske lysmoduser
- Tilpass scener med forhåndsinnstilte dynamiske lysmoduser.

Høydepunkter

Enkel plug-and-play

WiZ fungerer med din eksisterende Wi-Fi-ruter, det kreves ikke en ekstra gateway. Du trenger bare å plugge inn det nye lyset, laste ned WiZ-appen og så er du klar!

Kan styres uansett hvor du er

Styr WiZ-lysene dine uansett hvor du er med en smarttelefon. Du trenger ikke å lure på om lysene ble skrudd av før du reiste hjemmefra. WiZ-appen er tilgjengelig for iOS og Android.

Stemmestyring

Styr belysningen med stemmen din og snarveier i Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri. Bruk enkle talekommandoer til å slå på og av lys, dimme opp eller ned, endre lysfarge og angi egendefinerte lysscener.

Automatiser lysene dine med tidsplaner

Automatiser lysene så de passer til dine daglige eller ukentlige rutiner. Planlegg at lyset skrur seg på før du kommer hjem og ha det av når det ikke trengs.

Forhåndsinnstill velværefunksjoner

Bruk de forhåndsinnstilte velværefunksjonene i WiZ-appen og opplev de best egnede lysmønstrene for din døgnrytme gjennom dagen. WiZ vil gi deg skarpt dagslys når du trenger energi og å fokusere, og går sømløst over til mykt varmhvitt lys for å hjelpe deg med å slappe av og sove bedre.

Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt varmhvitt lys eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Focus og Relax for å skape den beste stemningen for dine aktiviteter.

Millioner av farger og dynamiske lysmoduser

Velg fra en palett med flere millioner lysfarger for å skape en utrolig atmosfære i hjemmet ditt. Opplev de subtile forskjellene våre dynamiske lyseffekter har på miljøet ditt.

Tilpassede scener

Bland forskjellige farger og hvitt lysmoduser for å skape den perfekte lysstemningen for hverdagen din. Lagre den og bruk den når som helst med appen, WiZmote eller stemmen.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: C37
- Sokkel: E14
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Vekt: 0,045 kg

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥90
- Fargetemperatur: 2200–6500 K
- Lysfargekategori: Fullfarge
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Starttid: <0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 40 mA

Informasjon

- EAN: 8719514372726
- EL nr: 871951437272600
- Produkttittel: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 2PF/6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 4,9 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 5

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 116 mm
- Total lengde: 116 mm
- Total bredde: 39 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000
- Nominell lysstrøm: 470 lm
- Nominell effekt: 4.9 W

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1877837

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514372726
- Nettovekt: 0,09 kg
- Bruttovekt: 0,15 kg
- Høyde: 16 cm
- Lengde: 7 cm
- Bredde: 10,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.187

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com