

# PHILIPS

Skies-vegglampe, 14 W,  
E27, P45, ingen pære

Utendørslamper

Ingen lyspære

Antrasitt

Vanntett



8719514385320



## Spas med stil

Denne elegante Philips-taklampe i antrasitt innbyr til å sette seg ned med en god bok i lysskinnet. Den har en minimalistisk skjerm og avgir et diffust, klart lys som egner seg til bruk på vegger og tak.

### Gi hagen din et nytt design

- Velg for moderne stil
- Velg for utendørs taklamper
- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

### Egenskaper

- Egnet til vegg- og takmontering
- Enkel å sette opp for ethvert bruksområde

### Laget til bruk i hagen din

- IP44 – værbestandig

# Høydepunkter

## Velg for moderne stil

Denne lampen er designet i Europa og har en unik design for å hjelpe deg med å skape en moderne stil ute.


## Velg for taklamper

Få mest mulig ut av utendørsområdet med denne taklampe som er perfekt for å lyse opp terrassen eller et overbygget inngangsparti.

## Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av formstøpt aluminium av høy kvalitet og overlegne syntetiske materialer.

## Vegg- og takinstallasjon



Monter denne lampen på veggen eller taket, akkurat slik du vil ha den.

## Enkel å sette opp

Lampen og holderne er utformet for en brukervennlig montering, og alt du trenger for å komme i gang, følger med i esken, blant annet en torxnøkkel og en torxskruer. Du får klar veiledning om hvor du kan montere produktet, og relevant informasjon om IP-vurdering når det gjelder vanntetthet.

## IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for utendørsmiljøer. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis med to siffer. Det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv og den andre mot vann. Denne utendørslampen har IP44, som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er mest vanlig og ideelt for utendørs bruk.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

## Holdbarhet

- Nominell levetid: 10 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

**Ekstra funksjon/tilbehør følger med.**

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Nei

**Hageområde**

- Hageområde: Hage og terrasse

**Diverse**

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

**Produktets mål og vekt**

- Nettovekt: 1,000 kg
- Total høyde: 81 mm
- Total lengde: 260 mm
- Total bredde: 260 mm

**Service**

- Garanti: To år

**Tekniske spesifikasjoner**

- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: 50–60 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Antall lyskilder: 2
- Monteringsalternativer: Vegg

**Lyspæren**

- Programvare kan oppgraderes: Nei

**Hva støttes**

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514385320
- Nettovekt: 1,07 kg
- Bruttovekt: 1,24 kg
- Høyde: 279 mm
- Lengde: 95 mm
- Bredde: 274 mm



Utgivelsesdato:  
2026-05-13  
Versjon: 0.353

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)