

PHILIPS


Shades-vegglampe,
15 W

myGarden



2700 K

Antrasitt

Vanntett



8719514385382



Spar med stil

Et unikt design for unike utendørsøyeblikk. Denne elegante veggglampen i antrasitt fra Philips kaster fra seg et varmt, hvitt energisparende lys. De vakre toveis lyseffektene innbyr til å sette seg ned og slappe av i hagen.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lyskilde med ekstra lang levetid
- Energibesparende

Gi hagen din et nytt design

- Velg for moderne stil
- Velg for utendørs vegglamper

Kombiner stemning og anvendelse

- Innbydende varmhvitt lys

Egenskaper

- Toveis lyseffekt
- Enkel å sette opp for ethvert bruksområde
- Værbestandig

Høydepunkter

Lyskilde med ekstra lang levetid



Det følger med en Philips-lyspære med ekstra lang levetid på opptil 20 000 timer.

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer denne Philips-lyskilden energi. Dette gjør at du får lavere strømregning og at du hjelper miljøet.


Velg for moderne stil

Denne lampen er designet i Europa og har en unik design for å hjelpe deg med å skape en moderne stil ute.

Velg for utendørs vegglamper

Få mest mulig ut av utendørsområdet med denne vegglampen som er perfekt å montere nær inngangsdøren eller på terrasseveggene.

Innblydende varmhvitt lys



Philips Outdoor er en serie utendørsbelysning som gir innbydende varmhvitt lys. Fargetemperaturen er på 2700 Kelvin. Utebelysningen gir fra seg rikelig med lys slik at du kan bruke uteområdet ditt så seint du selv ønsker med vissheten om at du er trygg gjennom natten.

Toveis lyseffekt

Toveis lyseffekt for allmenbelysning til hagen.

Enkel å sette opp

Lampen og holderne er utformet for en brukervennlig montering, og alt du trenger for å komme i gang, følger med i esken, blant annet en torxnøkkel og en torxskrue. Du får klar veiledning om hvor du kan montere produktet, og relevant informasjon om IP-vurdering når det gjelder vanntetthet.

Værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almenbelysning.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Nominell levetid: 10 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Nei

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,740 kg
- Total høyde: 82 mm
- Total lengde: 171 mm
- Total bredde: 170 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: 50–60 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Antall lyskilder: 1

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514385382
- Nettovekt: 0,4 kg
- Bruttovekt: 0,5 kg
- Høyde: 24,5 cm
- Lengde: 9,5 cm
- Bredde: 18,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.313

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com