

PHILIPS

Vegglampe

Ecomoods

Hue Bridge

antrasitt



8719514385429



Spas med stil

Nyt late kvelder i hagen med denne stilige, utendørs vegg lampen i antrasitt fra Philips, som har bevegelsessensor. Den innbyder med varmt, hvitt lys på senkvelden og skaper en vakker atmosfære, samtidig som den fremmer et arkitektonisk stiluttrykk.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lyskilde med ekstra lang levetid
- Energibesparende

Gi hagen din et nytt design

- Stilig, moderne design til hagen
- Lampen er designet med fokus på detaljer og er laget av førsteklasses, elegante materialer
- Et stort spekter av bruksområder
- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

Kombiner stemning og anvendelse

- Innbydende varmhvitt lys

Egenskaper

- IP 44, utformet for utendørsbruk
- Innbydende og betryggende lys

Høydepunkter

Lyskilde med ekstra lang levetid



Det følger med en Philips-lyspære med ekstra lang levetid på opptil 20 000 timer.

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer denne Philips-lyskilden energi. Dette gjør at du får lavere strømregning og at du hjelper miljøet.

Stilig, moderne design

De moderne designene fra Philips er stilige, men diskrete, og nydelige både dag og natt uten å bli for dominerende i hagen eller på terrassen. Det finnes et stort utvalg av forskjellige design, slik at du garantert finner noe som passer hagen og smaken din.

Øye for detaljer



Hver del består av høykvalitetskomponenter i slitesterke materialer som formstøpt aluminium og rustfritt stål.


Flere bruksområder

Vegg-, stolpe-, søyle- og takbelysningen fra Philips Outdoor-serien er perfekt for hagen, terrassen, gangstien eller balkongen. De gir en koselig, avslappet atmosfære når solen går ned, samtidig som de gir deg tryggheten i å kunne se etter mørkets frembrudd.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av formstøpt aluminium av høy kvalitet og overlegne syntetiske materialer.

Innbydende varmhvitt lys



Philips Outdoor er en serie utendørsbelysning som gir innbydende varmhvitt lys. Fargetemperaturen er på 2700 Kelvin. Utebelysningen gir fra seg rikelig med lys slik at du kan bruke uteområdet ditt så seint du selv ønsker med vissheten om at du er trygg gjennom natten.

Utformet for bruk utendørs



IP44-beskyttelse innebærer at produktet er laget for bruk utendørs. Du kan med andre ord være trygg på at utendørsbelysningen kommer til å lyse opp hagen uansett om det er regn, sol eller snø.

Innbydende og betryggende lys

Bevegelsessensoren slås automatisk på når du kom hjem, og informerer deg når noen kommer.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Nominell levetid: 10 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Nei
- Bevegelsessensor: Ja

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Sensor, Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,060 kg
- Total høyde: 245 mm
- Total lengde: 118 mm
- Total bredde: 101 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Strømnett: 50–60 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Antall lyskilder: 1

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514385429
- Nettovekt: 1,07 kg
- Bruttovekt: 1,31 kg
- Høyde: 26,5 cm
- Lengde: 11,8 cm
- Bredde: 13,2 cm



Utgivelsesdato:
2026-02-21
Versjon: 0.278

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com