

PHILIPS


Bordlampe

Skrivebordslamper

DSK602 RD 15 W 30–55 K DG
WV 02

Mørkegrå

Trinnvis dimming



8719514396852



Med EyeComfort – lys som er skånsom for øynene

Skrivebordslampe med profesjonell lysstyringsteknologi og innebygd sensor gir bedre synlighet og mer komfort

Lyseffekt

- SceneSwitch Color Change

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Kontroll

- Trinnvis dimming

Høydepunkter

SceneSwitch Color Change

SceneSwitch Color Change gjør det mulig for deg å endre stemningen i rommet. Hold fokuset oppe med kjølig dagslys, øk produktiviteten med kjølig, hvitt lys, eller ro deg ned og slapp av med et varmt, hvitt lys. Man kan styre belysningen i hjemmet slik at den passer til det man driver med.

Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer

gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Trinnvis dimming

Velg mellom ulike dimmenivåer for å skape ønsket stemning.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Mørkegrå
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 94
- Fargetemperatur: 2700–4000–6500 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 42

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Skrivebordslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 180 mA

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 3,44 kg
- Total høyde: 457 mm
- Total lengde: 200 mm
- Total bredde: 268 mm

Service

- Garanti: Ett år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 630
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: 100–240
- Lyspære følger med: 15
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514396852
- Nettovekt: 2,3 kg
- Bruttovekt: 3,45 kg
- Høyde: 51 cm
- Lengde: 23,2 cm
- Bredde: 26,6 cm



Utgivelsesdato:
2026-03-07
Versjon: 0.302

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com