

# PHILIPS

Utrecht-sokkel/stilys,  
20 W, E27, ingen pære

Utendørslamper

Ingen lyspære

Antrasitt

Vanntett

8719514417533



## Få en vakkert opplyst hage

Philips Utrecht utendørssokkel har et elegant design av rustfritt stål. Den legger et spredt lys i hagen og vekker området til live med lys av høy kvalitet.

### Enkel i bruk

- Ingen lyspære inkludert

### Gi hagen din et nytt design

- Velg for sokkellys utendørs

### Overlegen kvalitet

- Rustfritt stål av høy kvalitet og overlegene syntetiske materialer

### Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

# Høydepunkter

## Ingen lyspære inkludert

Denne armaturen leveres uten pære, som lar deg velge den lyseffekten som passer best til rommet og din personlige smak. Å velge en Philips LED-lyspære sikrer deg en høy kvalitet og langvarig lyseffekt.

## Velg for sokkellys utendørs

Få mest mulig ut av utendørsområdet med dette sokkellyset. Den passer perfekt for å lyse opp hagen, kanten på terrassen eller for å fremheve oppkjørsler og gangstier.

## Rustfritt stål av høy kvalitet og overlegene syntetiske materialer

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av rustfritt stål av høy kvalitet og utmerkede syntetiske materialer.

## IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Kan dimmes: Nei

## Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Rustfritt stål

## Holdbarhet

- Nominell levetid: 0

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbar høyde: Nei
- Justerbart spothode: Nei
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- click!FIX-montering: Ja
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Definerte lysstråler: Nei
- Kan dimmes: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Enkel eske: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Nei
- Bevegelses- og dag/natt-sensor: Nei
- Bevegelsessensor: Nei
- Passer perfekt til å skape stemning: Nei
- Passer perfekt til orienteringsbelysning: Nei
- Bærbar: Nei
- Inneholder strømadapter: Nei
- Beskyttelseshylse er inkludert: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Slitesterkt materiale av høy kvalitet: Ja
- Kan roteres i alle retninger: Nei
- Solenergi: Nei
- Tiltbart hode (opp-ned): Nei
- USB-lading: Nei
- Varmhvitt lys: Nei
- Midtpunkt: Nei
- Midtpunkt: Nei
- Type plugg: Ingen plugg

## Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): >60
- Fargetemperatur: 2700 K

## Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Sokkellys og stibelysning
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

### Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,48 kg
- Total høyde: 45 mm
- Total lengde: 12 mm
- Total bredde: 12 mm

### Service

- Garanti: To år

### Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 121 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 0
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- Armatur/sokkel: E27
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1
- Monteringsalternativer: Innfelt

### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514417533
- Nettovekt: 0,48 kg
- Bruttovekt: 0,62 kg
- Høyde: 46 cm
- Lengde: 13 cm
- Bredde: 13 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-18  
Versjon: 0.492

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)